

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio inox 1.4308.


Versione:

Rettificato e lucidato o sabbato grezzo.

Su richiesta:

Galletto con filettatura esterna.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	A	B	D	D2	H	H1	T
06651-9AE	lucidato	38	1,7	8-32	10,5	18	8,5	9
06651-9A1	lucidato	38	1,7	10-32	10,5	18	8,5	9
06651-9A2	lucidato	38	1,7	1/4-20	10,5	18	8,5	9
06651-1A0	lucidato	50	2,3	10-24	14	24	11,5	10
06651-1A1	lucidato	50	2,3	10-32	14	24	11,5	12
06651-1A2	lucidato	50	2,3	1/4-20	14	24	11,5	10
06651-2A3	lucidato	75	3,4	5/16-18	21	35	16,5	14
06651-2A4	lucidato	75	3,4	3/8-16	21	35	16,5	14
06651-9AE1	sabbato	38	1,7	8-32	10,5	18	8,5	9
06651-9A11	sabbato	38	1,7	10-32	10,5	18	8,5	9
06651-9A21	sabbato	38	1,7	1/4-20	10,5	18	8,5	9
06651-1A01	sabbato	50	2,3	10-24	14	24	11,5	12
06651-1A11	sabbato	50	2,3	10-32	14	24	11,5	12
06651-1A21	sabbato	50	2,3	1/4-20	14	24	11,5	12
06651-2A31	sabbato	75	3,4	5/16-18	21	35	16,5	15
06651-2A41	sabbato	75	3,4	3/8-16	21	35	16,5	15

