


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.

Versione:

Acciaio passivato blu.

Nota:

Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.

Nota disegno:


Forma H: senza foro trasversale

Forma M: con foro trasversale e perno filettato

Descrizione articolo/immagini prodotto



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	L1	T
06268-21CM	H	grigio nerastro RAL 7021	0,25	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
06268-21CM5	H	grigio luce RAL 7035	0,25	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
06268-21CM6	H	rosso traffico RAL 3020	0,25	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
06268-21CM7	H	giallo navone RAL 1021	0,25	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
06268-22CM	H	grigio nerastro RAL 7021	0,25	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	L1	T
06268-22CM5	H	grigio luce RAL 7035	0,25	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
06268-22CM6	H	rosso traffico RAL 3020	0,25	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
06268-22CM7	H	giallo navone RAL 1021	0,25	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
06268-23CN	H	grigio nerastro RAL 7021	0,312	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
06268-23CN5	H	grigio luce RAL 7035	0,312	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
06268-23CN6	H	rosso traffico RAL 3020	0,312	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
06268-23CN7	H	giallo navone RAL 1021	0,312	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
06268-11CM	M	grigio nerastro RAL 7021	0,25	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
06268-11CM5	M	grigio luce RAL 7035	0,25	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
06268-11CM6	M	rosso traffico RAL 3020	0,25	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
06268-11CM7	M	giallo navone RAL 1021	0,25	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
06268-12CM	M	grigio nerastro RAL 7021	0,25	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
06268-12CM5	M	grigio luce RAL 7035	0,25	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
06268-12CM6	M	rosso traffico RAL 3020	0,25	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
06268-12CM7	M	giallo navone RAL 1021	0,25	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
06268-13CN	M	grigio nerastro RAL 7021	0,312	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
06268-13CN5	M	grigio luce RAL 7035	0,312	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
06268-13CN6	M	rosso traffico RAL 3020	0,312	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
06268-13CN7	M	giallo navone RAL 1021	0,312	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14