

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Versione:

Verniciato a polvere. Colori disponibili: nero RAL 9005, rosso RAL 3000 oppure zincato bianco.


Nota:

Particolarmente adatto per le valvole di arresto. I volantini sono realizzati in un unico pezzo. Il volantino è rinforzato nella zona del mozzo mediante uno speciale processo di formatura. Il mozzo di forma conica semplifica il montaggio e garantisce un inserimento in sede sicuro e solido sul perno quadro.

Nota disegno:

1) Perno dell'albero quadrato

Disegni



Sintesi articoli

Volantini in lamiera d'acciaio

N. ordine	Colore corpo base	Superficie corpo base	D1	L1	L3	V	V1	V2	Numero razze
06289-050060	nero RAL 9005	-	50	8,5	12	6	5,9	6,15	3
06289-050070	nero RAL 9005	-	50	8,5	12	7	6,9	7,15	3
06289-060060	nero RAL 9005	-	60	8,5	12	6	5,9	6,15	3
06289-060070	nero RAL 9005	-	60	8,5	12	7	6,9	7,15	3
06289-070070	nero RAL 9005	-	69	10	15	7	6,9	7,15	3
06289-070080	nero RAL 9005	-	69	10	15	8	7,9	8,15	3
06289-080080	nero RAL 9005	-	78	11	16	8	7,9	8,15	3
06289-080090	nero RAL 9005	-	78	11	16	9	8,9	9,15	3
06289-090090	nero RAL 9005	-	89	11	16	9	8,9	9,15	3
06289-100090	nero RAL 9005	-	98	13	20	9	8,9	9,15	3
06289-100100	nero RAL 9005	-	98	13	20	10	9,9	10,15	3
06289-110100	nero RAL 9005	-	108	15	23	10	9,9	10,15	3
06289-130120	nero RAL 9005	-	130	15	23	12	11,9	12,15	3
06289-050061	rosso fuoco RAL 3000	-	50	8,5	12	6	5,9	6,15	3
06289-050071	rosso fuoco RAL 3000	-	50	8,5	12	7	6,9	7,15	3
06289-060061	rosso fuoco RAL 3000	-	60	8,5	12	6	5,9	6,15	3
06289-060071	rosso fuoco RAL 3000	-	60	8,5	12	7	6,9	7,15	3
06289-070071	rosso fuoco RAL 3000	-	69	10	15	7	6,9	7,15	3
06289-070081	rosso fuoco RAL 3000	-	69	10	15	8	7,9	8,15	3

Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	Superficie corpo base	D1	L1	L3	V	V1	V2	Numero razze
06289-080081	rosso fuoco RAL 3000	-	78	11	16	8	7,9	8,15	3
06289-080091	rosso fuoco RAL 3000	-	78	11	16	9	8,9	9,15	3
06289-090091	rosso fuoco RAL 3000	-	89	11	16	9	8,9	9,15	3
06289-100091	rosso fuoco RAL 3000	-	98	13	20	9	8,9	9,15	3
06289-100101	rosso fuoco RAL 3000	-	98	13	20	10	9,9	10,15	3
06289-110101	rosso fuoco RAL 3000	-	108	15	23	10	9,9	10,15	3
06289-130121	rosso fuoco RAL 3000	-	130	15	23	12	11,9	12,15	3
06289-050062	-	zincato	50	8,5	12	6	5,9	6,15	3
06289-050072	-	zincato	50	8,5	12	7	6,9	7,15	3
06289-060062	-	zincato	60	8,5	12	6	5,9	6,15	3
06289-060072	-	zincato	60	8,5	12	7	6,9	7,15	3
06289-070072	-	zincato	69	10	15	7	6,9	7,15	3
06289-070082	-	zincato	69	10	15	8	7,9	8,15	3
06289-080082	-	zincato	78	11	16	8	7,9	8,15	3
06289-080092	-	zincato	78	11	16	9	8,9	9,15	3
06289-090092	-	zincato	89	11	16	9	8,9	9,15	3
06289-100092	-	zincato	98	13	20	9	8,9	9,15	3
06289-100102	-	zincato	98	13	20	10	9,9	10,15	3
06289-110102	-	zincato	108	15	23	10	9,9	10,15	3
06289-130122	-	zincato	130	15	23	12	11,9	12,15	3