

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio 1.0503.

Versione:

Acciaio non trattato.


Acciaio zincato.

Nota:

Le ghiera con intagli sono usate per lo più per fissare i cuscinetti a un albero.

Inoltre le ghiera con intagli possono essere usate per il fissaggio di ruote dentate, pulegge e altri componenti di macchine.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Superficie corpo base	D1	D2	D3	H	B=Larghezza cava	T
07590-05-010	grezzo	M10x1	20	16	5	4,5	1,8
07590-05-012	grezzo	M12x1,5	22	18	6	4,5	1,8
07590-05-014	grezzo	M14x1,5	24	20	6	4,5	1,8
07590-05-016	grezzo	M16x1,5	28	23	6	5,5	2,3
07590-05-018	grezzo	M18x1,5	30	25	6	5,5	2,3
07590-05-020	grezzo	M20x1,5	32	27	6	5,5	2,3
07590-05-022	grezzo	M22x1,5	36	30	7	6,5	2,8
07590-05-024	grezzo	M24x1,5	38	32	7	6,5	2,8
07590-05-026	grezzo	M26x1,5	40	34	7	6,5	2,8
07590-05-028	grezzo	M28x1,5	42	36	7	6,5	2,8
07590-05-030	grezzo	M30x1,5	44	38	7	6,5	2,8
07590-05-032	grezzo	M32x1,5	48	41	8	7	3,3
07590-05-035	grezzo	M35x1,5	50	43	8	7	3,3
07590-05-038	grezzo	M38x1,5	54	47	8	7	3,3
07590-05-040	grezzo	M40x1,5	56	49	8	7	3,3
07590-05-042	grezzo	M42x1,5	60	52	8	8	3,3
07590-05-045	grezzo	M45x1,5	62	54	8	8	3,3
07590-05-048	grezzo	M48x1,5	65	57	8	8	3,3
07590-05-050	grezzo	M50x1,5	68	60	8	8	3,3
07590-05-052	grezzo	M52x1,5	70	62	8	8	3,3
07590-05-055	grezzo	M55x1,5	75	67	8	8	3,3
07590-05-060	grezzo	M60x1,5	80	71	9	11	4,3
07590-05-065	grezzo	M65x1,5	85	76	9	11	4,3

Sintesi articoli

N. ordine	Superficie corpo base	D1	D2	D3	H	B=Larghezza cava	T
07590-05-070	grezzo	M70X1,5	90	81	9	11	4,3
07590-05-075	grezzo	M75X1,5	95	86	10	11	4,3
07590-05-080	grezzo	M80X1,5	100	91	10	11	4,3
07590-05-10	zincato	M10x1	20	16	5	4,5	1,8
07590-05-12	zincato	M12x1,5	22	18	6	4,5	1,8
07590-05-14	zincato	M14x1,5	24	20	6	4,5	1,8
07590-05-16	zincato	M16x1,5	28	23	6	5,5	2,3
07590-05-18	zincato	M18x1,5	30	25	6	5,5	2,3
07590-05-20	zincato	M20x1,5	32	27	6	5,5	2,3
07590-05-22	zincato	M22x1,5	36	30	7	6,5	2,8
07590-05-24	zincato	M24x1,5	38	32	7	6,5	2,8
07590-05-26	zincato	M26x1,5	40	34	7	6,5	2,8
07590-05-28	zincato	M28x1,5	42	36	7	6,5	2,8
07590-05-30	zincato	M30x1,5	44	38	7	6,5	2,8
07590-05-32	zincato	M32x1,5	48	41	8	7	3,3
07590-05-35	zincato	M35x1,5	50	43	8	7	3,3
07590-05-38	zincato	M38x1,5	54	47	8	7	3,3
07590-05-40	zincato	M40x1,5	56	49	8	7	3,3
07590-05-42	zincato	M42x1,5	60	52	8	8	3,3
07590-05-45	zincato	M45x1,5	62	54	8	8	3,3
07590-05-48	zincato	M48x1,5	65	57	8	8	3,3
07590-05-50	zincato	M50x1,5	68	60	8	8	3,3
07590-05-52	zincato	M52x1,5	70	62	8	8	3,3
07590-05-55	zincato	M55X1,5	75	67	8	8	3,3
07590-05-60	zincato	M60x1,5	80	71	9	11	4,3
07590-05-65	zincato	M65X1,5	85	76	9	11	4,3
07590-05-70	zincato	M70X1,5	90	81	9	11	4,3
07590-05-75	zincato	M75X1,5	95	86	10	11	4,3
07590-05-80	zincato	M80X1,5	100	91	10	11	4,3