

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Descrizione del prodotto:**

La maniglia si distingue per il suo aspetto solido, l'alta stabilità e l'estrema leggerezza. Il sistema di fissaggio brevettato consente il montaggio dal retro, in modo tale che sulla parte anteriore le viti non siano visibili. Con la sua superficie facile da pulire e resistente all'abrasione, la maniglia si integra perfettamente nell'ambiente circostante.

Materiale:

Tubo ovale in alluminio EN AW-6060.

Bussola filettata in acciaio.

Versione:

Anodizzato colore naturale o verniciato a polvere nero, rosso rubino RAL 3003 o rosso traffico RAL 3020

Nota:

Il materiale di fissaggio non è compreso nella fornitura. Per una tenuta sicura e permanente si consiglia di utilizzare le viti a testa cilindrica con esagono incassato e frenafiletto.

Montaggio:

Fissaggio della maniglia tubolare possibile dal lato posteriore. Per tale scopo sono previste viti a testa cilindrica con esagono incassato o viti a testa esagonale con dimensioni della filettatura M8.

Vantaggi:

Aspetto solido in combinazione con un peso ridotto.

Design senza tempo ed elegante.

Forma ergonomica dell'impugnatura.

Sistema di fissaggio brevettato per montaggio sul retro.


Accessori:

07160 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 con frenafiletto

07160 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, DIN 912 / DIN EN ISO 4762

07171 Viti a testa esagonale DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017

Disegni



Sintesi articoli

Maniglie tubolari a sezione ovale in alluminio

N. ordine	Colore corpo base	Superficie corpo base	A	B	D	H	L	Capacità di carico N
06938-02-250083	naturale	anodizzato	250	34	M8	62	296,4	1000
06938-02-300083	naturale	anodizzato	300	34	M8	62	346,4	1000
06938-02-400083	naturale	anodizzato	400	34	M8	62	446,4	1000
06938-02-500083	naturale	anodizzato	500	34	M8	62	546,4	1000
06938-02-250081	nero	verniciato a polvere	250	34	M8	62	296,4	1000
06938-02-300081	nero	verniciato a polvere	300	34	M8	62	346,4	1000
06938-02-400081	nero	verniciato a polvere	400	34	M8	62	446,4	1000
06938-02-500081	nero	verniciato a polvere	500	34	M8	62	546,4	1000
06938-02-2500827	rosso rubino RAL 3003	verniciato a polvere	250	34	M8	62	296,4	1000
06938-02-3000827	rosso rubino RAL 3003	verniciato a polvere	300	34	M8	62	346,4	1000
06938-02-4000827	rosso rubino RAL 3003	verniciato a polvere	400	34	M8	62	446,4	1000
06938-02-5000827	rosso rubino RAL 3003	verniciato a polvere	500	34	M8	62	546,4	1000
06938-02-2500884	rosso traffico RAL 3020	verniciato a polvere	250	34	M8	62	296,4	1000
06938-02-3000884	rosso traffico RAL 3020	verniciato a polvere	300	34	M8	62	346,4	1000
06938-02-4000884	rosso traffico RAL 3020	verniciato a polvere	400	34	M8	62	446,4	1000
06938-02-5000884	rosso traffico RAL 3020	verniciato a polvere	500	34	M8	62	546,4	1000