


## Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Acciaio.

**Versione:**

Superficie zincata.

**Nota:**

Chiusure a quarto di giro per fissare e chiudere in modo sicuro sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. La chiusura si apre e chiude con una rotazione di 90°. Il cosiddetto perno trasversale del bullone di bloccaggio si muove su una curva nella parte inferiore della serratura e quindi mette la molla in precarico. Nel punto finale della curva è presente un piccolo incavo in cui si innesta il perno a croce. La forza di precarico generata dalla molla assicura che la serratura rimanga chiusa e resista alle vibrazioni.

Tutti i componenti del sistema di chiusura (perno di chiusura, disco di fissaggio e parte inferiore della chiusura) sono fissati alla copertura o al telaio in maniera imperdibile.

Il comando avviene tramite intaglio, intaglio a croce o senza utensili, utilizzando una manopola zigrinata o un volantino a lobi.

La chiusura a un quarto di giro è sempre composta da una serratura girevole a 1/4 di giro, un disco di fissaggio e una parte inferiore della serratura.

(Ordinare il disco di fissaggio e la parte inferiore della chiusura separatamente).

**Dati tecnici:**

Massima forza di trazione 1300 N.

**Montaggio:**

Dopo avere eseguito un foro di 8 mm attraverso la copertura, si fa passare il perno con la spina trasversale, che viene poi fissata sul retro con la rondella di fissaggio. Nel telaio si eseguono un foro centrale di 13 mm e due fori di fissaggio secondo lo schema di foratura della parte inferiore.

**Accessori:**

Rondella di fissaggio 05592-51.

Parte inferiore della chiusura 05592-52.

2/4

## Sintesi articoli

| N. ordine       | Versione 1         | A             | L     | L1    |
|-----------------|--------------------|---------------|-------|-------|
| 05592-50-211615 | testa con intaglio | 6,75 - 7,50   | 19,45 | 16,15 |
| 05592-50-211690 | testa con intaglio | 7,50 - 8,25   | 21,7  | 16,9  |
| 05592-50-211765 | testa con intaglio | 8,25 - 9,00   | 21,7  | 17,65 |
| 05592-50-211840 | testa con intaglio | 9,00 - 9,75   | 21,7  | 18,4  |
| 05592-50-211915 | testa con intaglio | 9,75 - 10,50  | 23,95 | 19,15 |
| 05592-50-211990 | testa con intaglio | 10,50 - 11,25 | 23,95 | 19,9  |
| 05592-50-212065 | testa con intaglio | 11,25 - 12,00 | 23,95 | 20,65 |
| 05592-50-212140 | testa con intaglio | 12,00 - 12,75 | 26,2  | 21,4  |
| 05592-50-212215 | testa con intaglio | 12,75 - 13,50 | 26,2  | 22,15 |
| 05592-50-212290 | testa con intaglio | 13,50 - 14,25 | 26,2  | 22,9  |
| 05592-50-212365 | testa con intaglio | 14,25 - 15,00 | 28,45 | 23,65 |
| 05592-50-212440 | testa con intaglio | 15,00 - 15,75 | 28,45 | 24,4  |
| 05592-50-212515 | testa con intaglio | 15,75 - 16,50 | 28,45 | 25,15 |
| 05592-50-212590 | testa con intaglio | 16,50 - 17,25 | 30,7  | 25,9  |
| 05592-50-212665 | testa con intaglio | 17,25 - 18,00 | 30,7  | 26,65 |
| 05592-50-212740 | testa con intaglio | 18,00 - 18,75 | 30,7  | 27,4  |
| 05592-50-212815 | testa con intaglio | 18,75 - 19,50 | 32,95 | 28,15 |
| 05592-50-212890 | testa con intaglio | 19,50 - 20,25 | 32,95 | 28,9  |
| 05592-50-212965 | testa con intaglio | 20,25 - 21    | 32,95 | 29,65 |
| 05592-50-311315 | testa zigrinata    | 0,75 - 1,50   | 18,15 | 13,15 |
| 05592-50-311390 | testa zigrinata    | 1,50 - 2,25   | 18,15 | 13,9  |
| 05592-50-311465 | testa zigrinata    | 2,25 - 3,00   | 18,15 | 14,65 |
| 05592-50-311540 | testa zigrinata    | 3,00 - 3,75   | 20,4  | 15,4  |
| 05592-50-311615 | testa zigrinata    | 3,75 - 4,50   | 20,4  | 16,15 |
| 05592-50-311690 | testa zigrinata    | 4,50 - 5,25   | 20,4  | 16,9  |
| 05592-50-311765 | testa zigrinata    | 5,25 - 6,00   | 22,65 | 17,65 |
| 05592-50-311840 | testa zigrinata    | 6,00 - 6,75   | 22,65 | 18,4  |
| 05592-50-311915 | testa zigrinata    | 6,75 - 7,50   | 22,65 | 19,15 |
| 05592-50-311990 | testa zigrinata    | 7,50 - 8,25   | 24,9  | 19,9  |
| 05592-50-312065 | testa zigrinata    | 8,25 - 9,00   | 24,9  | 20,65 |
| 05592-50-312140 | testa zigrinata    | 9,00 - 9,75   | 24,9  | 21,4  |
| 05592-50-312215 | testa zigrinata    | 9,75 - 10,50  | 27,15 | 22,15 |
| 05592-50-312290 | testa zigrinata    | 10,50 - 11,25 | 27,15 | 22,9  |
| 05592-50-312365 | testa zigrinata    | 11,25 - 12,00 | 27,15 | 23,65 |
| 05592-50-312440 | testa zigrinata    | 12,00 - 12,75 | 29,4  | 24,4  |
| 05592-50-312515 | testa zigrinata    | 12,75 - 13,50 | 29,4  | 25,15 |
| 05592-50-312590 | testa zigrinata    | 13,50 - 14,25 | 29,4  | 25,9  |
| 05592-50-312665 | testa zigrinata    | 14,25 - 15,00 | 31,65 | 26,65 |
| 05592-50-312740 | testa zigrinata    | 15,00 - 15,75 | 31,65 | 27,4  |
| 05592-50-312815 | testa zigrinata    | 15,75 - 16,50 | 31,65 | 28,15 |
| 05592-50-312890 | testa zigrinata    | 16,50 - 17,25 | 33,9  | 28,9  |
| 05592-50-312965 | testa zigrinata    | 17,25 - 18,00 | 33,9  | 29,65 |
| 05592-50-313040 | testa zigrinata    | 18,00 - 18,75 | 33,9  | 30,4  |
| 05592-50-313115 | testa zigrinata    | 18,75 - 19,50 | 36,15 | 31,15 |
| 05592-50-313190 | testa zigrinata    | 19,50 - 20,25 | 36,15 | 31,9  |
| 05592-50-313265 | testa zigrinata    | 20,25 - 21    | 36,15 | 32,65 |
| 05592-50-411315 | con pomello a lobi | 0,75 - 1,50   | 18,15 | 13,15 |
| 05592-50-411390 | con pomello a lobi | 1,50 - 2,25   | 18,15 | 13,9  |
| 05592-50-411465 | con pomello a lobi | 2,25 - 3,00   | 18,15 | 14,65 |
| 05592-50-411540 | con pomello a lobi | 3,00 - 3,75   | 20,4  | 15,4  |
| 05592-50-411615 | con pomello a lobi | 3,75 - 4,50   | 20,4  | 16,15 |
| 05592-50-411690 | con pomello a lobi | 4,50 - 5,25   | 20,4  | 16,9  |
| 05592-50-411765 | con pomello a lobi | 5,25 - 6,00   | 22,65 | 17,65 |
| 05592-50-411840 | con pomello a lobi | 6,00 - 6,75   | 22,65 | 18,4  |
| 05592-50-411915 | con pomello a lobi | 6,75 - 7,50   | 22,65 | 19,15 |
| 05592-50-411990 | con pomello a lobi | 7,50 - 8,25   | 24,9  | 19,9  |
| 05592-50-412065 | con pomello a lobi | 8,25 - 9,00   | 24,9  | 20,65 |
| 05592-50-412140 | con pomello a lobi | 9,00 - 9,75   | 24,9  | 21,4  |
| 05592-50-412215 | con pomello a lobi | 9,75 - 10,50  | 27,15 | 22,15 |
| 05592-50-412290 | con pomello a lobi | 10,50 - 11,25 | 27,15 | 22,9  |
| 05592-50-412365 | con pomello a lobi | 11,25 - 12,00 | 27,15 | 23,65 |
| 05592-50-412440 | con pomello a lobi | 12,00 - 12,75 | 29,4  | 24,4  |
| 05592-50-412515 | con pomello a lobi | 12,75 - 13,50 | 29,4  | 25,15 |
| 05592-50-412590 | con pomello a lobi | 13,50 - 14,25 | 29,4  | 25,9  |
| 05592-50-412665 | con pomello a lobi | 14,25 - 15,00 | 31,65 | 26,65 |

## Sintesi articoli

| N. ordine       | Versione 1         | A             | L     | L1    |
|-----------------|--------------------|---------------|-------|-------|
| 05592-50-412740 | con pomello a lobi | 15,00 - 15,75 | 31,65 | 27,4  |
| 05592-50-412815 | con pomello a lobi | 15,75 - 16,50 | 31,65 | 28,15 |
| 05592-50-412890 | con pomello a lobi | 16,50 - 17,25 | 33,9  | 28,9  |
| 05592-50-412965 | con pomello a lobi | 17,25 - 18,00 | 33,9  | 29,65 |
| 05592-50-413040 | con pomello a lobi | 18,00 - 18,75 | 33,9  | 30,4  |
| 05592-50-413115 | con pomello a lobi | 18,75 - 19,50 | 36,15 | 31,15 |
| 05592-50-413190 | con pomello a lobi | 19,50 - 20,25 | 36,15 | 31,9  |
| 05592-50-413265 | con pomello a lobi | 20,25 - 21    | 36,15 | 32,65 |