

Descrizione articolo/immagini prodotto



Grigio nerastro RAL 7021	Arancio puro RAL 2004	Giallo navone RAL 1021	Rosso traffico RAL 3020
Verde segnale RAL 6032	Blu traffico RAL 5017	Grigio chiaro RAL 7035	

Descrizione

Descrizione del prodotto:

Le spine di posizione a leva vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae ed è possibile modificare la posizione di arresto. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione.

Materiale:

Barra di bloccaggio 1.0503.
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra in materiale termoplastico PA.

Versione:

Corpo filettato e barra di bloccaggio bruniti.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:

- grigio nero RAL 7021.
- arancione RAL 2004.
- giallo navone RAL 1021.
- rosso RAL 3020.
- verde segnale RAL 6032.
- blu RAL 5017.
- grigio chiaro RAL 7035.

Vantaggi:

La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
A scelta con calotte barra colorate in plastica.
Il manicotto esagonale funge da ausilio di montaggio.

Su richiesta:

Modelli speciali.


Accessori:

Supporti per spine a leva 03099.
Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.

Nota disegno:

Forma A: senza calotta barra senza dado.
Forma B: senza calotta barra con dado.
Forma C: con calotta barra senza dado.
Forma D: con calotta barra con dado.

Disegni



Sintesi articoli

Perno d'arresto con leva

N. ordine	Forma	Colore componenti	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Forza elastica inizio F1 ca. N	Forza elastica fine F2 ca. N
03099-12-0405121	A	-	5	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	-	8	15
03099-12-041020	A	-	10	M20	20	71	50	30	18	6	12	2,8	20	-	20	60
03099-12-0405101	A	-	5	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1,3	10	-	8	14
03099-12-040616	A	-	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	-	15	35
03099-12-040610	A	-	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1,8	10	-	8	14
03099-12-0408201	A	-	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	2,3	20	-	20	60
03099-12-0406161	A	-	6	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	-	15	35
03099-12-040812	A	-	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	-	8	15
03099-12-0412201	A	-	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	3	20	-	20	60
03099-12-0410161	A	-	10	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	-	15	35
03099-12-041016	A	-	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	-	15	35
03099-12-041220	A	-	12	M20	20	71	50	30	18	6	12	3	20	-	20	60
03099-12-0410201	A	-	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	2,8	20	-	20	60
03099-12-040816	A	-	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	-	15	35
03099-12-0408161	A	-	8	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	-	15	35
03099-12-040512	A	-	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	-	8	15
03099-12-040820	A	-	8	M20	20	71	50	30	18	6	12	2,3	20	-	20	60
03099-12-0406101	A	-	6	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1,8	10	-	8	14
03099-12-040510	A	-	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1,3	10	-	8	14
03099-12-0406121	A	-	6	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	-	8	15
03099-12-0408121	A	-	8	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	-	8	15
03099-12-040612	A	-	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	-	8	15
03099-12-0404101	A	-	4	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1	10	-	8	14
03099-12-040410	A	-	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1	10	-	8	14
03099-12-050616	B	-	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	24	15	35
03099-12-050816	B	-	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	24	15	35
03099-12-0508121	B	-	8	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	19	8	15
03099-12-051016	B	-	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	24	15	35
03099-12-0508161	B	-	8	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	24	15	35
03099-12-0504101	B	-	4	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1	10	17	8	14
03099-12-050610	B	-	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1,8	10	17	8	14
03099-12-050612	B	-	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15
03099-12-0510161	B	-	10	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	24	15	35
03099-12-0505121	B	-	5	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	19	8	15
03099-12-050812	B	-	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	19	8	15
03099-12-0505101	B	-	5	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1,3	10	17	8	14
03099-12-0506161	B	-	6	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	24	15	35
03099-12-0506101	B	-	6	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1,8	10	17	8	14
03099-12-050410	B	-	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1	10	17	8	14
03099-12-050512	B	-	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	19	8	15
03099-12-050820	B	-	8	M20	20	71	50	30	18	6	12	2,3	20	30	20	60
03099-12-050510	B	-	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1,3	10	17	8	14
03099-12-0506121	B	-	6	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15
03099-12-051020	B	-	10	M20	20	71	50	30	18	6	12	2,8	20	30	20	60

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Colore componenti	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Forza elastica inizio F1 ca. N	Forza elastica fine F2 ca. N
03099-12-051220	B	-	12	M20	20	71	50	30	18	6	12	3	20	30	20	60
03099-12-0508201	B	-	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	2,3	20	30	20	60
03099-12-0510201	B	-	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	2,8	20	30	20	60
03099-12-0512201	B	-	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	3	20	30	20	60
03099-12-060410	C	grigio nerastro RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
03099-12-060510	C	grigio nerastro RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
03099-12-060610	C	grigio nerastro RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
03099-12-0604101	C	grigio nerastro RAL 7021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
03099-12-0605101	C	grigio nerastro RAL 7021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
03099-12-0606101	C	grigio nerastro RAL 7021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
03099-12-060512	C	grigio nerastro RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
03099-12-060612	C	grigio nerastro RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
03099-12-060812	C	grigio nerastro RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
03099-12-0605121	C	grigio nerastro RAL 7021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
03099-12-0606121	C	grigio nerastro RAL 7021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
03099-12-0608121	C	grigio nerastro RAL 7021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
03099-12-060616	C	grigio nerastro RAL 7021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
03099-12-060816	C	grigio nerastro RAL 7021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
03099-12-061016	C	grigio nerastro RAL 7021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
03099-12-0606161	C	grigio nerastro RAL 7021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
03099-12-0608161	C	grigio nerastro RAL 7021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
03099-12-0610161	C	grigio nerastro RAL 7021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
03099-12-060820	C	grigio nerastro RAL 7021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
03099-12-061020	C	grigio nerastro RAL 7021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
03099-12-061220	C	grigio nerastro RAL 7021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
03099-12-0608201	C	grigio nerastro RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
03099-12-0610201	C	grigio nerastro RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
03099-12-0612201	C	grigio nerastro RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
03099-12-0604102	C	arancio puro RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
03099-12-0605102	C	arancio puro RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
03099-12-0606102	C	arancio puro RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
03099-12-06041012	C	arancio puro RAL 2004	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
03099-12-06051012	C	arancio puro RAL 2004	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
03099-12-06061012	C	arancio puro RAL 2004	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
03099-12-0605122	C	arancio puro RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
03099-12-0606122	C	arancio puro RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
03099-12-0608122	C	arancio puro RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
03099-12-06051212	C	arancio puro RAL 2004	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
03099-12-06061212	C	arancio puro RAL 2004	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
03099-12-06081212	C	arancio puro RAL 2004	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
03099-12-0606162	C	arancio puro RAL 2004	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
03099-12-0608162	C	arancio puro RAL 2004	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
03099-12-0610162	C	arancio puro RAL 2004	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
03099-12-06061612	C	arancio puro RAL 2004	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
03099-12-06081612	C	arancio puro RAL 2004	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
03099-12-06101612	C	arancio puro RAL 2004	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
03099-12-0608202	C	arancio puro RAL 2004	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
03099-12-0610202	C	arancio puro RAL 2004	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
03099-12-0612202	C	arancio puro RAL 2004	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
03099-12-06082012	C	arancio puro RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
03099-12-06102012	C	arancio puro RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
03099-12-06122012	C	arancio puro RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
03099-12-06041016	C	giallo navone RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
03099-12-06051016	C	giallo navone RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
03099-12-06061016	C	giallo navone RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
03099-12-060410116	C	giallo navone RAL 1021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
03099-12-060510116	C	giallo navone RAL 1021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
03099-12-060610116	C	giallo navone RAL 1021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
03099-12-06051216	C	giallo navone RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
03099-12-06061216	C	giallo navone RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
03099-12-06081216	C	giallo navone RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
03099-12-060512116	C	giallo navone RAL 1021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
03099-12-060612116	C	giallo navone RAL 1021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
03099-12-060812116	C	giallo navone RAL 1021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Colore componenti	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Forza elastica inizio F1 ca. N	Forza elastica fine F2 ca. N
03099-12-06061616	C	giallo navone RAL 1021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
03099-12-06081616	C	giallo navone RAL 1021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
03099-12-06101616	C	giallo navone RAL 1021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
03099-12-060616116	C	giallo navone RAL 1021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
03099-12-060816116	C	giallo navone RAL 1021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
03099-12-061016116	C	giallo navone RAL 1021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
03099-12-06082016	C	giallo navone RAL 1021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
03099-12-06102016	C	giallo navone RAL 1021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
03099-12-06122016	C	giallo navone RAL 1021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
03099-12-060820116	C	giallo navone RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
03099-12-061020116	C	giallo navone RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
03099-12-061220116	C	giallo navone RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
03099-12-06041084	C	rosso traffico RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
03099-12-06051084	C	rosso traffico RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
03099-12-06061084	C	rosso traffico RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
03099-12-060410184	C	rosso traffico RAL 3020	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
03099-12-060510184	C	rosso traffico RAL 3020	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
03099-12-060610184	C	rosso traffico RAL 3020	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
03099-12-06051284	C	rosso traffico RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
03099-12-06061284	C	rosso traffico RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
03099-12-06081284	C	rosso traffico RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
03099-12-060512184	C	rosso traffico RAL 3020	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
03099-12-060612184	C	rosso traffico RAL 3020	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
03099-12-060812184	C	rosso traffico RAL 3020	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
03099-12-06061684	C	rosso traffico RAL 3020	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
03099-12-06081684	C	rosso traffico RAL 3020	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
03099-12-06101684	C	rosso traffico RAL 3020	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
03099-12-060616184	C	rosso traffico RAL 3020	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
03099-12-060816184	C	rosso traffico RAL 3020	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
03099-12-061016184	C	rosso traffico RAL 3020	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
03099-12-06082084	C	rosso traffico RAL 3020	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
03099-12-06102084	C	rosso traffico RAL 3020	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
03099-12-06122084	C	rosso traffico RAL 3020	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
03099-12-060820184	C	rosso traffico RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
03099-12-061020184	C	rosso traffico RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
03099-12-061220184	C	rosso traffico RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
03099-12-06041086	C	verde segnale RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
03099-12-06051086	C	verde segnale RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
03099-12-06061086	C	verde segnale RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
03099-12-060410186	C	verde segnale RAL 6032	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
03099-12-060510186	C	verde segnale RAL 6032	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
03099-12-060610186	C	verde segnale RAL 6032	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
03099-12-06051286	C	verde segnale RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
03099-12-06061286	C	verde segnale RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
03099-12-06081286	C	verde segnale RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
03099-12-060512186	C	verde segnale RAL 6032	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
03099-12-060612186	C	verde segnale RAL 6032	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
03099-12-060812186	C	verde segnale RAL 6032	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
03099-12-06061686	C	verde segnale RAL 6032	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
03099-12-06081686	C	verde segnale RAL 6032	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
03099-12-06101686	C	verde segnale RAL 6032	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
03099-12-060616186	C	verde segnale RAL 6032	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
03099-12-060816186	C	verde segnale RAL 6032	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
03099-12-061016186	C	verde segnale RAL 6032	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
03099-12-06082086	C	verde segnale RAL 6032	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
03099-12-06102086	C	verde segnale RAL 6032	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
03099-12-06122086	C	verde segnale RAL 6032	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
03099-12-060820186	C	verde segnale RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
03099-12-061020186	C	verde segnale RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
03099-12-061220186	C	verde segnale RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
03099-12-06041087	C	blu traffico RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
03099-12-06051087	C	blu traffico RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
03099-12-06061087	C	blu traffico RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
03099-12-060410187	C	blu traffico RAL 5017	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Colore componenti	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Forza elastica inizio F1 ca. N	Forza elastica fine F2 ca. N
03099-12-060510187	C	blu traffico RAL 5017	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
03099-12-060610187	C	blu traffico RAL 5017	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
03099-12-06051287	C	blu traffico RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
03099-12-06061287	C	blu traffico RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
03099-12-06081287	C	blu traffico RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
03099-12-060512187	C	blu traffico RAL 5017	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
03099-12-060612187	C	blu traffico RAL 5017	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
03099-12-060812187	C	blu traffico RAL 5017	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
03099-12-06061687	C	blu traffico RAL 5017	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
03099-12-06081687	C	blu traffico RAL 5017	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
03099-12-06101687	C	blu traffico RAL 5017	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
03099-12-060616187	C	blu traffico RAL 5017	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
03099-12-060816187	C	blu traffico RAL 5017	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
03099-12-061016187	C	blu traffico RAL 5017	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
03099-12-06082087	C	blu traffico RAL 5017	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
03099-12-06102087	C	blu traffico RAL 5017	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
03099-12-06122087	C	blu traffico RAL 5017	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
03099-12-060820187	C	blu traffico RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
03099-12-061020187	C	blu traffico RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
03099-12-061220187	C	blu traffico RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
03099-12-06041088	C	grigio luce RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
03099-12-06051088	C	grigio luce RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
03099-12-06061088	C	grigio luce RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
03099-12-060410188	C	grigio luce RAL 7035	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
03099-12-060510188	C	grigio luce RAL 7035	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
03099-12-060610188	C	grigio luce RAL 7035	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
03099-12-06051288	C	grigio luce RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
03099-12-06061288	C	grigio luce RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
03099-12-06081288	C	grigio luce RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
03099-12-060512188	C	grigio luce RAL 7035	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
03099-12-060612188	C	grigio luce RAL 7035	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
03099-12-060812188	C	grigio luce RAL 7035	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
03099-12-06061688	C	grigio luce RAL 7035	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
03099-12-06081688	C	grigio luce RAL 7035	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
03099-12-06101688	C	grigio luce RAL 7035	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
03099-12-060616188	C	grigio luce RAL 7035	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
03099-12-060816188	C	grigio luce RAL 7035	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
03099-12-061016188	C	grigio luce RAL 7035	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
03099-12-06082088	C	grigio luce RAL 7035	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
03099-12-06102088	C	grigio luce RAL 7035	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
03099-12-06122088	C	grigio luce RAL 7035	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
03099-12-060820188	C	grigio luce RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
03099-12-061020188	C	grigio luce RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
03099-12-061220188	C	grigio luce RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
03099-12-070410	D	grigio nerastro RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
03099-12-070510	D	grigio nerastro RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
03099-12-070610	D	grigio nerastro RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
03099-12-0704101	D	grigio nerastro RAL 7021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
03099-12-0705101	D	grigio nerastro RAL 7021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
03099-12-0706101	D	grigio nerastro RAL 7021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
03099-12-070512	D	grigio nerastro RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
03099-12-070612	D	grigio nerastro RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
03099-12-070812	D	grigio nerastro RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
03099-12-0705121	D	grigio nerastro RAL 7021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
03099-12-0706121	D	grigio nerastro RAL 7021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
03099-12-0708121	D	grigio nerastro RAL 7021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
03099-12-070616	D	grigio nerastro RAL 7021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
03099-12-070816	D	grigio nerastro RAL 7021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
03099-12-071016	D	grigio nerastro RAL 7021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
03099-12-0706161	D	grigio nerastro RAL 7021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
03099-12-0708161	D	grigio nerastro RAL 7021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
03099-12-0710161	D	grigio nerastro RAL 7021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
03099-12-070820	D	grigio nerastro RAL 7021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
03099-12-071020	D	grigio nerastro RAL 7021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Colore componenti	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Forza elastica inizio F1 ca. N	Forza elastica fine F2 ca. N
03099-12-071220	D	grigio nerastro RAL 7021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
03099-12-0708201	D	grigio nerastro RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
03099-12-0710201	D	grigio nerastro RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
03099-12-0712201	D	grigio nerastro RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
03099-12-0704102	D	arancio puro RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
03099-12-0705102	D	arancio puro RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
03099-12-0706102	D	arancio puro RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
03099-12-07041012	D	arancio puro RAL 2004	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
03099-12-07051012	D	arancio puro RAL 2004	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
03099-12-07061012	D	arancio puro RAL 2004	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
03099-12-0705122	D	arancio puro RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
03099-12-0706122	D	arancio puro RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
03099-12-0708122	D	arancio puro RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
03099-12-07051212	D	arancio puro RAL 2004	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
03099-12-07061212	D	arancio puro RAL 2004	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
03099-12-07081212	D	arancio puro RAL 2004	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
03099-12-0706162	D	arancio puro RAL 2004	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
03099-12-0708162	D	arancio puro RAL 2004	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
03099-12-0710162	D	arancio puro RAL 2004	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
03099-12-07061612	D	arancio puro RAL 2004	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
03099-12-07081612	D	arancio puro RAL 2004	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
03099-12-07101612	D	arancio puro RAL 2004	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
03099-12-0708202	D	arancio puro RAL 2004	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
03099-12-0710202	D	arancio puro RAL 2004	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
03099-12-0712202	D	arancio puro RAL 2004	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
03099-12-07082012	D	arancio puro RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
03099-12-07102012	D	arancio puro RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
03099-12-07122012	D	arancio puro RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
03099-12-07041016	D	giallo navone RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
03099-12-07051016	D	giallo navone RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
03099-12-07061016	D	giallo navone RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
03099-12-070410116	D	giallo navone RAL 1021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
03099-12-070510116	D	giallo navone RAL 1021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
03099-12-070610116	D	giallo navone RAL 1021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
03099-12-07051216	D	giallo navone RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
03099-12-07061216	D	giallo navone RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
03099-12-07081216	D	giallo navone RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
03099-12-070512116	D	giallo navone RAL 1021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
03099-12-070612116	D	giallo navone RAL 1021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
03099-12-070812116	D	giallo navone RAL 1021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
03099-12-07061616	D	giallo navone RAL 1021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
03099-12-07081616	D	giallo navone RAL 1021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
03099-12-07101616	D	giallo navone RAL 1021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
03099-12-070616116	D	giallo navone RAL 1021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
03099-12-070816116	D	giallo navone RAL 1021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
03099-12-071016116	D	giallo navone RAL 1021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
03099-12-07082016	D	giallo navone RAL 1021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
03099-12-07102016	D	giallo navone RAL 1021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
03099-12-07122016	D	giallo navone RAL 1021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
03099-12-070820116	D	giallo navone RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
03099-12-071020116	D	giallo navone RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
03099-12-071220116	D	giallo navone RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
03099-12-07041084	D	rosso traffico RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
03099-12-07051084	D	rosso traffico RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
03099-12-07061084	D	rosso traffico RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
03099-12-070410184	D	rosso traffico RAL 3020	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
03099-12-070510184	D	rosso traffico RAL 3020	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
03099-12-070610184	D	rosso traffico RAL 3020	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
03099-12-07051284	D	rosso traffico RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
03099-12-07061284	D	rosso traffico RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
03099-12-07081284	D	rosso traffico RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
03099-12-070512184	D	rosso traffico RAL 3020	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
03099-12-070612184	D	rosso traffico RAL 3020	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
03099-12-070812184	D	rosso traffico RAL 3020	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Colore componenti	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Forza elastica inizio F1 ca. N	Forza elastica fine F2 ca. N
03099-12-07061684	D	rosso traffico RAL 3020	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
03099-12-07081684	D	rosso traffico RAL 3020	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
03099-12-07101684	D	rosso traffico RAL 3020	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
03099-12-070616184	D	rosso traffico RAL 3020	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
03099-12-070816184	D	rosso traffico RAL 3020	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
03099-12-071016184	D	rosso traffico RAL 3020	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
03099-12-07082084	D	rosso traffico RAL 3020	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
03099-12-07102084	D	rosso traffico RAL 3020	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
03099-12-07122084	D	rosso traffico RAL 3020	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
03099-12-070820184	D	rosso traffico RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
03099-12-071020184	D	rosso traffico RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
03099-12-071220184	D	rosso traffico RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
03099-12-07041086	D	verde segnale RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
03099-12-07051086	D	verde segnale RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
03099-12-07061086	D	verde segnale RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
03099-12-070410186	D	verde segnale RAL 6032	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
03099-12-070510186	D	verde segnale RAL 6032	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
03099-12-070610186	D	verde segnale RAL 6032	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
03099-12-07051286	D	verde segnale RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
03099-12-07061286	D	verde segnale RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
03099-12-07081286	D	verde segnale RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
03099-12-070512186	D	verde segnale RAL 6032	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
03099-12-070612186	D	verde segnale RAL 6032	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
03099-12-070812186	D	verde segnale RAL 6032	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
03099-12-07061686	D	verde segnale RAL 6032	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
03099-12-07081686	D	verde segnale RAL 6032	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
03099-12-07101686	D	verde segnale RAL 6032	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
03099-12-070616186	D	verde segnale RAL 6032	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
03099-12-070816186	D	verde segnale RAL 6032	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
03099-12-071016186	D	verde segnale RAL 6032	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
03099-12-07082086	D	verde segnale RAL 6032	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
03099-12-07102086	D	verde segnale RAL 6032	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
03099-12-07122086	D	verde segnale RAL 6032	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
03099-12-070820186	D	verde segnale RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
03099-12-071020186	D	verde segnale RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
03099-12-071220186	D	verde segnale RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
03099-12-07041087	D	blu traffico RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
03099-12-07051087	D	blu traffico RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
03099-12-07061087	D	blu traffico RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
03099-12-070410187	D	blu traffico RAL 5017	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
03099-12-070510187	D	blu traffico RAL 5017	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
03099-12-070610187	D	blu traffico RAL 5017	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
03099-12-07051287	D	blu traffico RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
03099-12-07061287	D	blu traffico RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
03099-12-07081287	D	blu traffico RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
03099-12-070512187	D	blu traffico RAL 5017	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
03099-12-070612187	D	blu traffico RAL 5017	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
03099-12-070812187	D	blu traffico RAL 5017	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
03099-12-07061687	D	blu traffico RAL 5017	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
03099-12-07081687	D	blu traffico RAL 5017	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
03099-12-07101687	D	blu traffico RAL 5017	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
03099-12-070616187	D	blu traffico RAL 5017	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
03099-12-070816187	D	blu traffico RAL 5017	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
03099-12-071016187	D	blu traffico RAL 5017	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
03099-12-07082087	D	blu traffico RAL 5017	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
03099-12-07102087	D	blu traffico RAL 5017	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
03099-12-07122087	D	blu traffico RAL 5017	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
03099-12-070820187	D	blu traffico RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
03099-12-071020187	D	blu traffico RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
03099-12-071220187	D	blu traffico RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
03099-12-07041088	D	grigio luce RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
03099-12-07051088	D	grigio luce RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
03099-12-07061088	D	grigio luce RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
03099-12-070410188	D	grigio luce RAL 7035	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Colore componenti	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Forza elastica inizio F1 ca. N	Forza elastica fine F2 ca. N
03099-12-070510188	D	grigio luce RAL 7035	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
03099-12-070610188	D	grigio luce RAL 7035	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
03099-12-07051288	D	grigio luce RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
03099-12-07061288	D	grigio luce RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
03099-12-07081288	D	grigio luce RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
03099-12-070512188	D	grigio luce RAL 7035	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
03099-12-070612188	D	grigio luce RAL 7035	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
03099-12-070812188	D	grigio luce RAL 7035	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
03099-12-07061688	D	grigio luce RAL 7035	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
03099-12-07081688	D	grigio luce RAL 7035	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
03099-12-07101688	D	grigio luce RAL 7035	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
03099-12-070616188	D	grigio luce RAL 7035	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
03099-12-070816188	D	grigio luce RAL 7035	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
03099-12-071016188	D	grigio luce RAL 7035	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
03099-12-07082088	D	grigio luce RAL 7035	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
03099-12-07102088	D	grigio luce RAL 7035	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
03099-12-07122088	D	grigio luce RAL 7035	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
03099-12-070820188	D	grigio luce RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
03099-12-071020188	D	grigio luce RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
03099-12-071220188	D	grigio luce RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60