


## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**

Acciaio da bonifica.

**Versione:**


Corpo base brunito.

Staffa di bloccaggio e vite di serraggio trattate termicamente e brunate.

**Nota:**

Entrambi i lati della staffa di bloccaggio possono essere utilizzati per serrare i pezzi da lavorare. Le staffe di serraggio con profilo di serraggio tondo sono combinabili con altri elementi del dispositivo, ad es. 04160, 02035, 02153.

## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	min.	max.
04155-12105	105	168	150	40	70	70	30	18	40	5	M12	13	15	35	75
04155-16110	110	188	190	50	75	90	40	24	50	5	M16	17	20	45	95

