


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:


Acciaio da bonifica.

Versione:

brunito.

Superfici di appoggio e con prisma rettificate.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	A	B Ø per vite a spallamento	C min.	C max.	C Ø di prova	D	E	F	G	Viti calibrate corrispondenti
02388-05-60012063	63	12 F7	15	80	$50 \pm 0,003$	M12	22	95,071	$C/2 \times \sqrt{2} + 34,716$	07533-112055
02388-05-60012075	75	12 F7	15	100	$70 \pm 0,003$	M12	22	124,142	$C/2 \times \sqrt{2} + 39,645$	07533-112055

Sintesi articoli

N. ordine	A	B Ø per vite a spallamento	C min.	C max.	C Ø di prova	D	E	F	G	Viti calibrate corrispondenti
02388-05-60016063	63	16 F7	15	80	50±0,003	M16	25	95,071	C/2 x√ 2+34,716	07533-116065
02388-05-60016075	75	16 F7	15	100	70±0,003	M16	25	124,142	C/2 x√2+39,645	07533-116065