


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio da bonifica.

Versione:



brunito.

Superfici di appoggio rettificate.

Nota:

I blocchi di appoggio servono a raggiungere una determinata altezza di appoggio. I fori filettati aggiuntivi nei blocchi di appoggio vengono usati come alloggiamento per altri elementi del dispositivo.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	A	B foro passante per vite DIN 912	C	D	E	F	G	H	J	Peso kg
01247-05-14012025	25	M12	M12	12	25	85	50	10	5	1,218
01247-05-14012032	32	M12	M12	19	32	85	50	10	5	1,56
01247-05-14012040	40	M12	M12	27	30	85	50	10	5	1,97
01247-05-14012050	50	M12	M12	37	30	85	50	10	5	2,5
01247-05-14016025	25	M16	M16	8	25	85	50	10	5	1,039
01247-05-14016032	32	M16	M16	15	32	85	50	10	5	1,33
01247-05-14016040	40	M16	M16	23	35	85	50	10	5	1,7
01247-05-14016050	50	M16	M16	33	35	85	50	10	5	2,123