

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio da bonifica.


Versione:

brunito.



Superfici di appoggio rettificate.

Nota:

I blocchi di appoggio servono a raggiungere una determinata altezza di appoggio. I fori filettati aggiuntivi nei blocchi di appoggio vengono usati come alloggiamento per altri elementi del dispositivo.



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	A	B foro passante per vite DIN 912	C	D	E	F	G	Peso kg
01247-05-14112025	25	M12	M12	12	25	85	50	1,199
01247-05-14112032	32	M12	M12	19	32	85	50	1,535
01247-05-14112040	40	M12	M12	27	30	85	50	1,955
01247-05-14112050	50	M12	M12	37	30	85	50	2,43
01247-05-14116025	25	M16	M16	8	25	85	50	1,007
01247-05-14116032	32	M16	M16	15	32	85	50	1,31
01247-05-14116040	40	M16	M16	23	35	85	50	1,648
01247-05-14116050	50	M16	M16	33	35	85	50	2,104