


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio da bonifica.

Versione:



brunito.

Superfici di appoggio rettificate.

Nota:

I blocchi di appoggio servono a raggiungere una determinata altezza di appoggio. I fori filettati aggiuntivi nei blocchi di appoggio vengono usati come alloggiamento per altri elementi del dispositivo.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	A	B foro passante per vite DIN 912	C	D	E	F	G	Peso kg
01247-05-14212025	25	M12	M12	12	25	85	50	1,208
01247-05-14212032	32	M12	M12	19	25	85	50	1,52
01247-05-14212040	40	M12	M12	27	30	85	50	1,95
01247-05-14212050	50	M12	M12	37	30	85	50	2,454
01247-05-14216025	25	M16	M16	8	25	85	50	1,005
01247-05-14216032	32	M16	M16	15	32	85	50	1,289
01247-05-14216040	40	M16	M16	23	35	85	50	1,68
01247-05-14216050	50	M16	M16	33	35	85	50	2,18