

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**

Acciaio da bonifica.

**Versione:**

Corpo base brunito.


Ganascia trattata termicamente e brunita.

La superficie di arresto della ganascia è rettificata.

**Nota:**

Il tenditore regolabile e montato viene usato insieme alla piastra di sostegno CL.

## Disegni



## Sintesi articoli

| N. ordine         | B  | B1  | B2 | H   | H1 | H2 | J  | L   | L1   | L2   | F1<br>kN | M1<br>Nm |
|-------------------|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|------|------|----------|----------|
| 04470-05-92108016 | 25 | 8,5 | 14 | 7,5 | 16 | 7  | 7  | 72  | 16,5 | 10   | 3,6      | 6,5      |
| 04470-05-92112022 | 35 | 13  | 20 | 10  | 22 | 9  | 12 | 105 | 26,5 | 13,5 | 7,4      | 19       |
| 04470-05-92116030 | 40 | 17  | 26 | 14  | 30 | 13 | 14 | 137 | 30   | 17,5 | 11,7     | 32       |