

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:


Acciaio da bonifica.

Versione:

brunito.

Superfici di appoggio e con prisma rettificate.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	A	B Ø per vite a spallamento	C min.	C max.	C Ø di prova	D	E	F	Viti calibrate corrispondenti
02388-05-60512063	63	12 F7	15	80	$50 \pm 0,003$	32	95,071	$C/2 \times \sqrt{2} + 34,716$	07533-112065
02388-05-60512075	75	12 F7	15	100	$70 \pm 0,003$	32	124,142	$C/2 \times \sqrt{2} + 39,645$	07533-112065
02388-05-60516063	63	16 F7	15	80	$50 \pm 0,003$	25	95,071	$C/2 \times \sqrt{2} + 34,716$	07533-116065

Sintesi articoli

N. ordine	A	B Ø per vite a spallamento	C min.	C max.	C Ø di prova	D	E	F	Viti calibrate corrispondenti
02388-05-60516075	75	16 F7	15	100	70±0,003	25	124,142	C/2x√2+39,645	07533-116065