

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alluminio.

Versione:

Anodizzato colore naturale o nero.

Indicazioni per l'acquisto:

Ordinare i materiali di fissaggio e le rondelle terminali separatamente.

Montaggio:

Dal retro.


Accessori:

Rondelle terminali 06917.

Descrizione articolo/immagini prodotto



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	A	B	D	H	L	T	Capacità di carico N	N. ordine rondella terminale
06917-032041	nero	32	8	M4	32	40	10	500	06917-4
06917-055041	nero	55	8	M4	32	63	10	500	06917-4
06917-064041	nero	64	8	M4	32	72	10	500	06917-4
06917-076041	nero	76	8	M4	32	84	10	500	06917-4
06917-088041	nero	88	8	M4	32	96	10	500	06917-4
06917-096041	nero	96	8	M4	32	104	10	500	06917-4
06917-098041	nero	98	8	M4	32	106	10	500	06917-4
06917-100041	nero	100	8	M4	32	108	10	500	06917-4
06917-102041	nero	102	8	M4	32	110	10	500	06917-4
06917-120041	nero	120	8	M4	32	128	10	500	06917-4
06917-136041	nero	136	8	M4	32	144	10	500	06917-4
06917-055051	nero	55	10	M5	40	65	10	500	06917-1
06917-064051	nero	64	10	M5	40	74	10	500	06917-1
06917-076051	nero	76	10	M5	40	86	10	500	06917-1
06917-088051	nero	88	10	M5	40	98	10	500	06917-1
06917-096051	nero	96	10	M5	40	106	10	500	06917-1
06917-098051	nero	98	10	M5	40	108	10	500	06917-1
06917-100051	nero	100	10	M5	40	110	10	500	06917-1
06917-102051	nero	102	10	M5	40	112	10	500	06917-1
06917-120051	nero	120	10	M5	40	130	10	500	06917-1
06917-136051	nero	136	10	M5	40	146	10	500	06917-1
06917-140051	nero	140	10	M5	40	150	10	500	06917-1
06917-160051	nero	160	10	M5	40	170	10	500	06917-1
06917-180051	nero	180	10	M5	40	190	10	500	06917-1
06917-200051	nero	200	10	M5	40	210	10	500	06917-1
06917-235051	nero	235	10	M5	40	245	10	500	06917-1
06917-250051	nero	250	10	M5	40	260	10	500	06917-1
06917-300051	nero	300	10	M5	40	310	10	500	06917-1

Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	A	B	D	H	L	T	Capacità di carico N	N. ordine rondella terminale
06917-350051	nero	350	10	M5	40	360	10	500	06917-1
06917-120061	nero	120	12	M6	42	132	12	500	06917-6
06917-136061	nero	136	12	M6	42	148	12	500	06917-6
06917-140061	nero	140	12	M6	42	152	12	500	06917-6
06917-160061	nero	160	12	M6	42	172	12	500	06917-6
06917-180061	nero	180	12	M6	42	192	12	500	06917-6
06917-200061	nero	200	12	M6	42	212	12	500	06917-6
06917-235061	nero	235	12	M6	42	247	12	500	06917-6
06917-250061	nero	250	12	M6	42	262	12	500	06917-6
06917-300061	nero	300	12	M6	42	312	12	500	06917-6
06917-350061	nero	350	12	M6	42	362	12	500	06917-6
06917-140081	nero	140	16	M8	58	156	12	500	-
06917-160081	nero	160	16	M8	58	176	12	500	-
06917-180081	nero	180	16	M8	58	196	12	500	-
06917-200081	nero	200	16	M8	58	216	12	500	-
06917-235081	nero	235	16	M8	58	251	12	500	-
06917-250081	nero	250	16	M8	58	266	12	500	-
06917-300081	nero	300	16	M8	58	316	12	500	-
06917-350081	nero	350	16	M8	58	366	12	500	-
06917-200101	nero	200	20	M10	70	220	19	500	-
06917-235101	nero	235	20	M10	70	255	19	500	-
06917-250101	nero	250	20	M10	70	270	19	500	-
06917-300101	nero	300	20	M10	70	320	19	500	-
06917-350101	nero	350	20	M10	70	370	19	500	-
06917-032043	naturale	32	8	M4	32	40	10	500	06917-5
06917-055043	naturale	55	8	M4	32	63	10	500	06917-5
06917-064043	naturale	64	8	M4	32	72	10	500	06917-5
06917-076043	naturale	76	8	M4	32	84	10	500	06917-5
06917-088043	naturale	88	8	M4	32	96	10	500	06917-5
06917-096043	naturale	96	8	M4	32	104	10	500	06917-5
06917-098043	naturale	98	8	M4	32	106	10	500	06917-5
06917-100043	naturale	100	8	M4	32	108	10	500	06917-5
06917-102043	naturale	102	8	M4	32	110	10	500	06917-5
06917-120043	naturale	120	8	M4	32	128	10	500	06917-5
06917-136043	naturale	136	8	M4	32	144	10	500	06917-5
06917-055053	naturale	55	10	M5	40	65	10	500	06917-3
06917-064053	naturale	64	10	M5	40	74	10	500	06917-3
06917-076053	naturale	76	10	M5	40	86	10	500	06917-3
06917-088053	naturale	88	10	M5	40	98	10	500	06917-3
06917-096053	naturale	96	10	M5	40	106	10	500	06917-3
06917-098053	naturale	98	10	M5	40	108	10	500	06917-3
06917-100053	naturale	100	10	M5	40	110	10	500	06917-3
06917-102053	naturale	102	10	M5	40	112	10	500	06917-3
06917-120053	naturale	120	10	M5	40	130	10	500	06917-3
06917-136053	naturale	136	10	M5	40	146	10	500	06917-3
06917-140053	naturale	140	10	M5	40	150	10	500	06917-3
06917-160053	naturale	160	10	M5	40	170	10	500	06917-3
06917-180053	naturale	180	10	M5	40	190	10	500	06917-3
06917-200053	naturale	200	10	M5	40	210	10	500	06917-3
06917-235053	naturale	235	10	M5	40	245	10	500	06917-3
06917-250053	naturale	250	10	M5	40	260	10	500	06917-3
06917-300053	naturale	300	10	M5	40	310	10	500	06917-3
06917-350053	naturale	350	10	M5	40	360	10	500	06917-3
06917-120063	naturale	120	12	M6	42	132	12	500	06917-7
06917-136063	naturale	136	12	M6	42	148	12	500	06917-7
06917-140063	naturale	140	12	M6	42	152	12	500	06917-7
06917-160063	naturale	160	12	M6	42	172	12	500	06917-7
06917-180063	naturale	180	12	M6	42	192	12	500	06917-7
06917-200063	naturale	200	12	M6	42	212	12	500	06917-7
06917-235063	naturale	235	12	M6	42	247	12	500	06917-7
06917-250063	naturale	250	12	M6	42	262	12	500	06917-7
06917-300063	naturale	300	12	M6	42	312	12	500	06917-7
06917-350063	naturale	350	12	M6	42	362	12	500	06917-7
06917-140083	naturale	140	16	M8	58	156	12	500	-

Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	A	B	D	H	L	T	Capacità di carico N	N. ordine rondella terminale
06917-160083	naturale	160	16	M8	58	176	12	500	-
06917-180083	naturale	180	16	M8	58	196	12	500	-
06917-200083	naturale	200	16	M8	58	216	12	500	-
06917-235083	naturale	235	16	M8	58	251	12	500	-
06917-250083	naturale	250	16	M8	58	266	12	500	-
06917-300083	naturale	300	16	M8	58	316	12	500	-
06917-350083	naturale	350	16	M8	58	366	12	500	-
06917-200103	naturale	200	20	M10	70	220	19	500	-
06917-235103	naturale	235	20	M10	70	255	19	500	-
06917-250103	naturale	250	20	M10	70	270	19	500	-
06917-300103	naturale	300	20	M10	70	320	19	500	-
06917-350103	naturale	350	20	M10	70	370	19	500	-