


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alluminio.


Versione:

Non trattato.

Nota:

Profilo HTD standard con divisione metrica (dentatura semicircolare). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Le pulegge dentate possiedono un foro di centraggio. Questo foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Profilo	B	D	D1 max.	D3	D4 max.	L	Larghezza cinghia	Numero denti
22004-030916	A	HTD3M	12,8	15,28	10	14,52	17,5	20,6	9	16
22004-030918	A	HTD3M	12,8	17,19	11	16,43	20	20,6	9	18
22004-030920	A	HTD3M	12,8	19,1	13	18,34	23	20,6	9	20
22004-030921	A	HTD3M	12,8	20,05	13	19,29	25	20,6	9	21
22004-030922	A	HTD3M	12,8	21,01	13	20,25	25	20,6	9	22
22004-030924	A	HTD3M	12,8	22,92	14	22,16	25	20,6	9	24
22004-030926	A	HTD3M	12,8	24,83	16	24,07	28	20,6	9	26
22004-030928	A	HTD3M	12,8	26,74	18	25,98	32	20,6	9	28
22004-030930	A	HTD3M	12,8	28,65	20	27,89	32	20,6	9	30
22004-030932	A	HTD3M	12,8	30,56	22	29,8	36	20,6	9	32
22004-030936	A	HTD3M	13,4	34,38	26	33,62	39	22,2	9	36
22004-030940	A	HTD3M	13,4	38,2	28	37,44	42	22,2	9	40
22004-030944	A	HTD3M	13,4	42,02	33	41,26	48	22,2	9	44
22004-031516	A	HTD3M	19,5	15,28	10	14,52	17,5	26	15	16

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Profilo	B	D	D1 max.	D3	D4 max.	L	Larghezza cinghia	Numero denti
22004-031518	A	HTD3M	19,5	17,19	11	16,43	20	26	15	18
22004-031520	A	HTD3M	19,5	19,1	13	18,34	23	26	15	20
22004-031521	A	HTD3M	19,5	20,05	13	19,29	25	26	15	21
22004-031522	A	HTD3M	19,5	21,01	13	20,25	25	26	15	22
22004-031524	A	HTD3M	19,5	22,92	14	22,16	25	26	15	24
22004-031526	A	HTD3M	19,5	24,83	16	24,07	28	26	15	26
22004-031528	A	HTD3M	19,5	26,74	18	25,98	32	26	15	28
22004-031530	A	HTD3M	19,5	28,65	20	27,89	32	26	15	30
22004-031532	A	HTD3M	19,5	30,56	22	29,8	36	26	15	32
22004-031536	A	HTD3M	20	34,38	26	33,62	39	30	15	36
22004-031540	A	HTD3M	20	38,2	28	37,44	42	30	15	40
22004-031544	A	HTD3M	20	42,02	33	41,26	48	30	15	44
22004-030948	G	HTD3M	13,4	45,84	33	45,08	-	22,2	9	48
22004-030960	G	HTD3M	13,4	57,3	33	56,54	-	22,2	9	60
22004-030972	G	HTD3M	13,4	68,75	33	67,99	-	22,2	9	72
22004-031548	G	HTD3M	20	45,84	33	45,08	-	30	15	48
22004-031560	G	HTD3M	20	57,3	33	56,54	-	30	15	60
22004-031572	G	HTD3M	20	68,75	33	67,99	-	30	15	72
22004-030910	P	HTD3M	10,2	9,55	13	8,79	13	17,5	9	10
22004-030912	P	HTD3M	10,2	11,46	15	10,7	15	17,5	9	12
22004-030914	P	HTD3M	10,2	13,37	18	12,61	16	17,5	9	14
22004-030915	P	HTD3M	10,2	14,32	18	13,56	17,5	17,5	9	15
22004-031510	P	HTD3M	17	9,55	13	8,79	13	26	15	10
22004-031512	P	HTD3M	17	11,46	15	10,7	15	26	15	12
22004-031514	P	HTD3M	17	13,37	18	12,61	16	26	15	14
22004-031515	P	HTD3M	17	14,32	18	13,56	17,5	26	15	15