

## Descrizione articolo/immagini prodotto

19"



## Descrizione

## Materiale:

Pressofusione di alluminio

## Versione:

Guscio e maniglia di colore nero o grigio chiaro, verniciati a polvere, semiopachi.

## Nota:

Grazie al moderno design, le maniglie ad incasso ripiegabili trovano impiego in tutti gli ambienti che richiedono eleganza e stabilità.

Le maniglie ad incasso ripiegabili forma A possiedono una chiusura a scatto nelle posizioni di riposo e di lavoro.

Le maniglie ad incasso ripiegabili forma B ritornano automaticamente in posizione di riposo dopo l'azionamento.


## Montaggio:

Sull'apertura dell'alloggiamento, la maniglia ad incasso ripiegabile può essere montata da entrambi i lati della parete del supporto.


## Nota disegno:

1) per viti a testa svasata M4

## Disegni



## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Tipo di stampo	Colore corpo base	A1	B	H	H1	H2	L	L1	T	X	X1	Y	Y1	Capacità di carico N
06962-01-07911811	A	a scatto	nero RAL 9005	118	49,5	91	79	68,5	109	130	16	110	118	70,5	79	625
06962-01-07911812	A	a scatto	grigio luce RAL 7035	118	49,5	91	79	68,5	109	130	16	110	118	70,5	79	625
06962-01-07911821	B	con ritorno elastico	nero RAL 9005	118	49,5	91	79	68,5	109	130	16	110	118	70,5	79	625
06962-01-07911822	B	con ritorno elastico	grigio luce RAL 7035	118	49,5	91	79	68,5	109	130	16	110	118	70,5	79	625