


Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Acciaio.

Gomma naturale morbida (45 Shore A), media (60 Shore A) e dura (70 Shore A).


Versione:

Acciaio zincato.

Nota:

Gli elementi a soffitto in metallo e gomma sono elementi a sospensione con protezione antistrappo integrata e sono adatti per appendere lampade, elettrodomestici e tubi. Gli elementi a soffitto possono essere sottoposti a sollecitazioni di trazione e assorbire senza problemi le forze di impatto e di accelerazione.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Versione 1	B	D	D1	D2	E	G	H	H1	H2	H3	L	T	SW	Durezza Shore	Carico N
26132-10845	A	filettatura esterna	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	15	-	-	45	125
26132-10860	A	filettatura esterna	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	15	-	-	60	200
26132-10870	A	filettatura esterna	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	15	-	-	70	300
26132-00845	B	filettatura interna	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	-	15	-	45	125
26132-00860	B	filettatura interna	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	-	15	-	60	200
26132-00870	B	filettatura interna	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	-	15	-	70	300
26132-01040	C	filettatura interna	62,5	63	-	10,5	85	M10	30	-	-	1,5	-	-	21	40	250

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Versione 1	B	D	D1	D2	E	G	H	H1	H2	H3	L	T	SW	Durezza Shore	Carico N
26132-01060	C	filettatura interna	62,5	63	-	10,5	85	M10	30	-	-	1,5	-	-	21	60	700