

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento in acciaio inox.
 Perno in acciaio.
 Spina in acciaio inox.
 Manopola girevole in acciaio inox.

Versione:

Alloggiamento lucido.
 Perno nichelato.
 Spina lucida.
 Manopola girevole in acciaio inox, lucido.

Nota:

Viti di fissaggio M2 o M3 incluse.
 Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 o 12 mm.
 Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da 12 a 20 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.


Accessori:

Piastre di bloccaggio 05592

Nota disegno:

1) Piastra

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	M	D5	D6	D7	D8	T	T1	Forza di serraggio N	Forza di bloccaggio N	Sforzo di taglio kN	Forza di estrazione F kN	Resistenza alle alte temperature
05591-5162	5	14	25	20	21	11,5	6,5	15,5	M2x3	14	26	4,4	2,4	6	6-10	60	60	1,8	1,2	≤200 °C
05591-8172	8	18	34	32	28	15,4	10	17	M3x4	18	35	6,5	3,4	6	6-14	90	90	3,2	2,6	≤200 °C
05591-8232	8	18	34	32	28	15,4	10	23	M3x4	18	35	6,5	3,4	12	12-20	90	90	3,2	2,6	≤200 °C