

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Cerniera e boccole di regolazione in zinco pressofuso.
Asse in acciaio inox.

Versione:

Cerniera e boccole di regolazione cromate lucide o nere.
Asse lucido.

Nota:

Cerniere per porte interne.
Le cerniere possono essere utilizzate sia a destra che a sinistra.

Le punte delle frecce segnano il centro della corsa di regolazione "L" per facilitare il montaggio.

Le porte e gli sportelli possono essere posizionati in modo scalare spostando le boccole di regolazione. Le tolleranze di fabbricazione e le fessure delle porte possono così essere compensate e riadattate orizzontalmente e verticalmente.

La zigrinatura sul lato inferiore delle boccole di regolazione e nei fori oblunghi della cerniera impediscono slittamenti.

Le boccole di regolazione coprono completamente i fori oblunghi, in modo da evitare l'accumulo di sporcizia all'interno del campo di regolazione.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.


I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.

Accessori:

Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642 (M6) 07175.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Tipo di stampo	Colore corpo base	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	D1	H	S	Corsa L max.	Angolo di apertura	F1 N	F2 N
27868-15-0538212111	A	-	cromato	76	21	21	38	38	60	34	6,5	15	8	4	270°	3650	2000
27868-15-0538212112	A	-	nero	76	21	21	38	38	60	34	6,5	15	8	4	270°	3650	2000
27868-15-0538212121	B	verticale	cromato	76	21	21	38	38	60	34	6,5	15	8	4	270°	3650	2000
27868-15-0538212122	B	verticale	nero	76	21	21	38	38	60	34	6,5	15	8	4	270°	3650	2000
27868-15-0538212131	C	orizzontale	cromato	76	21	21	38	38	60	34	6,5	15	8	4	270°	3650	2000
27868-15-0538212132	C	orizzontale	nero	76	21	21	38	38	60	34	6,5	15	8	4	270°	3650	2000