07679 Perno di sollevamento filettato VDI 3366

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:
Acciaio 1.1191 (CK45). Resistenza alla trazione ≈700 N/mm².

Versione:
brunito.

Nota:
Perno di sollevamento filettato VDI 3366.

Di norma, si dovrebbero utilizzare sempre quattro perni contemporaneamente. Per motivi di sicurezza, tenere sempre presente che due di questi perni sostengono l´intero peso dell´utensile. In questo modo, in fase di rotazione dell´utensile, il carico viene distribuito su due perni.

Nota disegno:
1) kg max.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	D1	D2	L	L1	L2	L3	SW	Portata kg
07679-16	16	M16	58	28	5	20	24	320
07679-20	20	M20	68	34	6	22	30	500
07679-25	25	M24	78	38	8	25	36	1000
07679-32	32	M30	95	45	10	32	41	1500
07679-40	40	M36	118	56	12	40	50	2500

Sintesi articoli