

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio inox 1.4310.

Versione:



Superficie non trattata.

Nota:

L'angolo di apertura è di max. 270°.

Accessori:

Cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata 27860-01



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	A	A1	B	B1	D	D1	S
27877-02-558512	A	55	38	85	48	6,3	12	2
27877-02-558516	A	55	38	85	48	6,3	16	2
27877-02-5511512	B	55	38	115	45	6,3	12	2
27877-02-658515	A	65	50	85	48	6,3	15	3