

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Guide in acciaio.
Viti in acciaio.
Chiavetta in acciaio inox.
Tappo di chiusura in plastica.

Versione:

Guide lucide e temprate.
Viti in acciaio elettrozincate.

Nota:

Le guide lineari possono essere avvitate dall'alto. Su di esse possono essere montati uno o più carrelli di guida a rulli. La scanalatura su due lati facilita l'assemblaggio delle guide con una chiavetta.

I tappi di chiusura sono sempre forniti di serie in blu RAL 5002.

Adatto a questo sistema:

Carrello a rulli per guide lineari 21351.

Guide lineari diritte 21355.

Viti a testa esagonale 07160 con filettatura M5 per la misura 2 o M8 per la misura 3.

Vantaggi:

È possibile creare geometrie complesse con guide lineari curve e rettilinee.

Su richiesta:

Altri angoli e raggi.

Tappo di chiusura in altri colori.

Rivestimento diamantato.

Fornitura:


Tappo di chiusura blu RAL 5002.

Linguette di aggiustamento.

Accessori:

Linguette di aggiustamento/chiavette 03288-06X22 e 03288-106X22 per dimensione 2, 03288-08X28 e 03288-108X28 per dimensione 3.

Disegni



Sintesi articoli

| N. ordine | Dimensioni | B | D | D1 | H | R | T | W° | W1° | W2° |
|------------------|------------|----|---|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|
| 21356-2120200045 | 2 | 20 | 6 | 9,5 | 21 | 200 | 8,5 | 45 | 7,5 | 15 |
| 21356-2120200090 | 2 | 20 | 6 | 9,5 | 21 | 200 | 8,5 | 90 | 7,5 | 15 |
| 21356-2120200180 | 2 | 20 | 6 | 9,5 | 21 | 200 | 8,5 | 180 | 7,5 | 15 |
| 21356-2120300045 | 2 | 20 | 6 | 9,5 | 21 | 300 | 8,5 | 45 | 7,5 | 15 |
| 21356-2120300090 | 2 | 20 | 6 | 9,5 | 21 | 300 | 8,5 | 90 | 7,5 | 15 |
| 21356-2120300180 | 2 | 20 | 6 | 9,5 | 21 | 300 | 8,5 | 180 | 7,5 | 15 |
| 21356-2120400045 | 2 | 20 | 6 | 9,5 | 21 | 400 | 8,5 | 45 | 3,75 | 7,5 |
| 21356-2120400090 | 2 | 20 | 6 | 9,5 | 21 | 400 | 8,5 | 90 | 3,75 | 7,5 |
| 21356-2120400180 | 2 | 20 | 6 | 9,5 | 21 | 400 | 8,5 | 180 | 3,75 | 7,5 |
| 21356-3120300045 | 3 | 28 | 9 | 14 | 28 | 300 | 12 | 45 | 7,5 | 15 |
| 21356-3120300090 | 3 | 28 | 9 | 14 | 28 | 300 | 12 | 90 | 7,5 | 15 |
| 21356-3120300180 | 3 | 28 | 9 | 14 | 28 | 300 | 12 | 180 | 7,5 | 15 |
| 21356-3120400045 | 3 | 28 | 9 | 14 | 28 | 400 | 12 | 45 | 3,75 | 7,5 |
| 21356-3120400090 | 3 | 28 | 9 | 14 | 28 | 400 | 12 | 90 | 3,75 | 7,5 |
| 21356-3120400180 | 3 | 28 | 9 | 14 | 28 | 400 | 12 | 180 | 3,75 | 7,5 |
| 21356-3120500045 | 3 | 28 | 9 | 14 | 28 | 500 | 12 | 45 | 3,75 | 7,5 |
| 21356-3120500090 | 3 | 28 | 9 | 14 | 28 | 500 | 12 | 90 | 3,75 | 7,5 |