


Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Maniglia in acciaio.

Pulsante in plastica.

Barra in acciaio o acciaio inox.

Versione:

Acciaio zincato.

Acciaio inox non trattato.

Plastica gialla.

Indicazioni per l'acquisto:

Le barre per le unità di bloccaggio sono vendute a coppie.

Nota:

La maniglia con unità di bloccaggio può essere utilizzata per cassette di 1,5 m di larghezza. Lo spessore della guida deve essere di almeno 17,5 mm. Il sistema può essere montato in due posizioni. Montaggio anteriore per trattenere il cassetto in posizione e montaggio posteriore per trattenere e bloccare il cassetto in posizione.

Con l'ausilio del kit di conversione in acciaio per l'unità di bloccaggio, il cassetto può essere bloccato sia in posizione chiusa che aperta.

Su richiesta:


Pulsante rosso.

Accessori:

06894-91 Kit di conversione per unità di bloccaggio.

06894-900500, 06894-900750, 06894-910500, 06894-910750 barre per unità di bloccaggio.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Denominazione	Codice articolo del produttore	Versione 1	Materiale corpo base	Colore corpo base	Superficie corpo base	D	L	F= Forza di pressione (N)
06894-060	Impugnatura	DBHANL-2	-	acciaio	nero	zincato	-	-	60
06894-120	Impugnatura	DBHAND-2	-	acciaio	nero	zincato	-	-	120
06894-91	Kit di conversione	DYHAN4-5	-	plastica	giallo	-	-	-	-
06894-900500	Barra	DZHAN3-0100-2	-	acciaio	-	zincato	10	500	-
06894-900750	Barra	DZHAN3-0150-2	-	acciaio	-	zincato	10	750	-
06894-910500	Barra	DSHAN3-0100-2	-	acciaio inox	-	grezzo	10	500	-

Sintesi articoli

N. ordine	Denominazione	Codice articolo del produttore	Versione 1	Materiale corpo base	Colore corpo base	Superficie corpo base	D	L	F= Forza di pressione (N)
06894-910750	Barra	DSHAN3-0150-2	-	acciaio inox	-	grezzo	10	750	-