

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento in alluminio.

Versione:

Alloggiamento non trattato.

Nota:

Queste unità di cuscinetti lineari pronte per il montaggio sono costituite da un alloggiamento in alluminio estruso, quattro cuscinetti lineari a sfere autoallineanti 21510 e da tenute su entrambi i lati. I cuscinetti sono fissati nell'alloggiamento con anelli di sicurezza DIN 472.

Tolleranza albero consigliata: h6.

Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto lineare a sfere (x4).

Su richiesta:

Le unità a cuscinetti lineari possono essere equipaggiate con tutti i cuscinetti lineari a sfere riportati in questo catalogo.

Accessori:

Guarnizione aggiuntiva 21560.


Alberi di precisione 21595.

Viti di fissaggio 07160 o 07161.

Nota disegno:

1) Foro di centraggio

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	A	D	D1	D2	D3	E	E1	H	H1	H2	H3	H4	M
21550-081002	65	8	16	4,3	10	55	32	23	11,5	11	5,4	8	M5
21550-121002	85	12	22	5,3	10	73	42	32	16	13	5,4	13	M6
21550-161002	100	16	26	5,3	10	88	54	36	18	13	5,4	15	M6
21550-201002	130	20	32	6,8	11	115	72	46	23	18	6,4	19	M8
21550-251002	160	25	40	9	15	140	88	56	28	22	8,6	24	M10
21550-301002	180	30	47	10,5	18	158	96	64	32	26	10,6	27	M12
21550-401002	230	40	62	13,5	20	202	122	80	40	34	12,6	35	M16
21550-501002	280	50	75	13,5	20	250	152	96	48	34	12,6	40	M16