

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alluminio.

Versione:

anodizzato.

Nota:

Semicerniere per elementi piani e profili in alluminio.

Le semicerniere possono essere configurate individualmente.

Ruotabile di 360°.

Fissaggio tramite viti a testa svasata secondo DIN 7991 / ISO 10642.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi, non vincolanti, che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati hanno solo scopo informativo e non costituiscono una garanzia legale vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.


I valori indicati sono soggetti a variazioni in base ai materiali a cui le cerniere sono fissate, ai metodi di fissaggio, alle condizioni atmosferiche e all'usura.

Accessori:

Asse 27869-15.

Tappo 27869-20.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	A1	A3	B2	B4	D	D1	D2	S	Numero di fori	F1 N	F2 N
27869-06-18502	10,5	18	50	30	5,3	10	6,1	4	2	100	150
27869-06-23502	12,9	23,4	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
27869-06-28502	15,2	27,7	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
27869-06-36502	19,25	35,8	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
27869-06-38502	20,2	37,7	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
27869-06-43502	22,7	42,7	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
27869-06-48502	25,2	47,7	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
27869-06-58502	30,2	57,7	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150