

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**

Impugnatura PA.  
Distanziale PA.  
Spina in acciaio.

**Versione:**

Impugnatura verde.  
Distanziale nero.  
Spina zincata.

**Nota:**

Le cerniere a spina con maniglia e meccanismo a molla sono adatte per porte interne. Le cerniere non sono visibili all'utilizzatore.

Le cerniere possono essere utilizzate a destra o a sinistra.

L'angolo di apertura è di 120°.

La porta può essere montata e smontata facilmente grazie al perno a molla.

Le cerniere a spina possono essere utilizzate anche come perno di bloccaggio.


**Montaggio:**

1. Il montaggio avviene mediante l'inserimento senza attrezzi del perno di bloccaggio nel manico.


2. Smontaggio della porta.

3. Porta montata.

4. Informazione: Tramite una svasatura nella cavità di montaggio, è possibile regolare il gioco tra due componenti. Il campo di serraggio (S) varia da 0 a 4 mm.



## Disegni



## Sintesi articoli

| N. ordine   | D |
|-------------|---|
| 27884-90-06 | 6 |
| 27884-90-08 | 8 |