


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio da bonifica.

Maniglia in plastica.

Versione:


bonificato e brunito o nichelato.

Nota:


Le staffe girevoli vengono utilizzate principalmente laddove i punti di serraggio devono rimanere liberi per il posizionamento o la rimozione di pezzi.

* Forza manuale consentita per la maniglia.







Disegni



Esecuzione destra



Esecuzione sinistra



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Superficie corpo base	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
04364-0100	a sinistra	brunito	30	10	18	18	45,8	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6
04364-01001	a sinistra	nichelato	30	10	18	18	45,8	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6
04364-0150	a sinistra	brunito	40	14	23	23	61,3	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8
04364-01501	a sinistra	nichelato	40	14	23	23	61,3	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8
04364-0200	a sinistra	brunito	50	18	30	30	76,5	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12
04364-02001	a sinistra	nichelato	50	18	30	30	76,5	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12
04364-0300	a sinistra	brunito	60	22	40	40	93	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15
04364-03001	a sinistra	nichelato	60	22	40	40	93	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15
04364-1100	a destra	brunito	30	10	18	18	45,8	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6
04364-11001	a destra	nichelato	30	10	18	18	45,8	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6
04364-1150	a destra	brunito	40	14	23	23	61,3	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8
04364-11501	a destra	nichelato	40	14	23	23	61,3	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8
04364-1200	a destra	brunito	50	18	30	30	76,5	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12
04364-12001	a destra	nichelato	50	18	30	30	76,5	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12
04364-1300	a destra	brunito	60	22	40	40	93	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15
04364-13001	a destra	nichelato	60	22	40	40	93	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15

N. ordine	Versione 1	Superficie corpo base	S	T	U	V	X min.	X max.	Y min.	Y max.	F N	Forza manuale FH N
04364-0100	a sinistra	brunito	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100*

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Superficie corpo base	S	T	U	V	X min.	X max.	Y min.	Y max.	F N	Forza manuale FH N
04364-01001	a sinistra	nicelato	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100
04364-0150	a sinistra	brunito	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150*
04364-01501	a sinistra	nicelato	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150
04364-0200	a sinistra	brunito	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200*
04364-02001	a sinistra	nicelato	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200
04364-0300	a sinistra	brunito	57	M10	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300*
04364-03001	a sinistra	nicelato	57	M11	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300
04364-1100	a destra	brunito	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100*
04364-11001	a destra	nicelato	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100
04364-1150	a destra	brunito	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150*
04364-11501	a destra	nicelato	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150
04364-1200	a destra	brunito	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200*
04364-12001	a destra	nicelato	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200
04364-1300	a destra	brunito	57	M10	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300*
04364-13001	a destra	nicelato	57	M10	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300