Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Descrizione del prodotto:
Questi dispositivi di serraggio laterali sono particolarmente adatti per i cicli di serraggio automatizzati.

Materiale:
Acciaio da bonifica.

Versione:
Trattato termicamente e brunito.

Modalità di utilizzo
Azionamento mediante avvitatore a impulsi con coppia regolabile o manualmente con chiave di serraggio.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.

Vantaggi:
Automatizzabile
Forze di serraggio elevate
Serraggio rapido

Fornitura:
04579-10-0600: 2x perno di posizionamento Ø 10 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2x perno di posizionamento Ø 16 (h7) x 30.

Accessori:
Gripper e inserti 07113.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	L	L1	L2	L3	SW	Corsa S	Forza di bloccaggio kN	Coppia di serraggio max. Nm
04579-10-0600	76	52	32	64	35	M6x15	10	6,6	80	56	50	30	35	12	15	8	76	34	5	30	19	8	6	27
04579-10-1000	100	68	42	85	45	M6x15	16	9	97	73	65	40	45	15	16	11	100	44,5	8	40	19	11	10	55