

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio inox 1.4404.

Versione:

finitura lucida o sabbiata opaca.

Indicazioni per l'acquisto:

Ordinare i materiali di fissaggio e le rondelle terminali separatamente.

Montaggio:

Dal retro.

Accessori:

Rondelle terminali 06922-11.

Rondella 07300.


Rondella 07305.

Vite a testa esagonale 07171.

Vite 07174.

Vite a testa cilindrica 07160.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Superficie corpo base	A	B	D	H	L	T	Capacità di carico N
06922-10-030031	lucidata	30	5	M3	24	35	6	500
06922-10-040031	lucidata	40	5	M3	24	45	6	500
06922-10-030033	sabbiato opaco	30	5	M3	24	35	6	500
06922-10-040033	sabbiato opaco	40	5	M3	24	45	6	500
06922-10-030041	lucidata	30	8	M4	32	38	8	500
06922-10-040041	lucidata	40	8	M4	32	48	8	500

Sintesi articoli

N. ordine	Superficie corpo base	A	B	D	H	L	T	Capacità di carico N
06922-10-030043	sabbiato opaco	30	8	M4	32	38	8	500
06922-10-040043	sabbiato opaco	40	8	M4	32	48	8	500
06922-10-040051	lucidata	40	10	M5	40	50	10	500
06922-10-040053	sabbiato opaco	40	10	M5	40	50	10	500