


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio o acciaio inox.

Versione:

Acciaio profilato non trattato.

Acciaio inox 1.4301.

Nota:

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.


I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.

Montaggio:


Mediante saldatura o fori individuali effettuati a cura del cliente.

Disegni

B=30/40/50/60



B=80/100



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	A	B	D	A3	A4	H	S	F1 N	F2 N
27888-02-00200200402	acciaio	40	40	6	20	20	10	2	850	300
27888-02-00250250502	acciaio	50	50	6	25	25	10	2	1050	650
27888-02-00300300302	acciaio	60	30	6	30	30	10	2	650	250
27888-02-00300300402	acciaio	60	40	6	30	30	10	2	800	500
27888-02-00300300602	acciaio	60	60	6	30	30	10	2	1300	800
27888-02-00400400302	acciaio	80	30	6	40	40	10	2	600	300
27888-02-00400400402	acciaio	80	40	6	40	40	10	2	750	550
27888-02-00400400602	acciaio	80	60	6	40	40	10	2	1400	850
27888-02-00400400802	acciaio	80	80	6	40	40	10	2	1700	1250
27888-02-00500501002	acciaio	100	100	6	50	50	10	2	2350	1600
27888-02-00300300303	acciaio	60	30	6	30	30	12	3	800	1200
27888-02-00300300403	acciaio	60	40	6	30	30	12	3	800	1200
27888-02-00300300603	acciaio	60	60	6	30	30	12	3	1200	1800
27888-02-00400400303	acciaio	80	30	6	40	40	12	3	800	800
27888-02-00400400403	acciaio	80	40	6	40	40	12	3	800	1000
27888-02-00400400803	acciaio	80	80	6	40	40	12	3	1200	1800
27888-02-00500501003	acciaio	100	100	6	50	50	12	3	1200	1800
27888-02-00300300305	acciaio	60	30	6	30	30	16	5	2600	850
27888-02-00300300405	acciaio	60	40	6	30	30	16	5	3650	1300
27888-02-00300300605	acciaio	60	60	6	30	30	16	5	5050	1950
27888-02-00600600305	acciaio	120	30	6	60	60	16	5	2750	1350
27888-02-00600600405	acciaio	120	40	6	60	60	16	5	3700	1400
27888-02-00600600505	acciaio	120	50	6	60	60	16	5	4850	2200
27888-02-00600600605	acciaio	120	60	6	60	60	16	5	5100	3000
27888-02-00600600805	acciaio	120	80	6	60	60	16	5	6800	4300
27888-02-00800800805	acciaio	160	80	6	80	80	16	5	6850	4200
27888-02-00800800606	acciaio	160	60	8	80	80	20	6	6100	2800
27888-02-00800800806	acciaio	160	80	8	80	80	20	6	9200	2800
27888-02-01001000806	acciaio	200	80	8	100	100	20	6	9250	4400
27888-02-00800801008	acciaio	160	100	8	80	80	24	8	9500	6000
27888-02-01001001008	acciaio	200	100	8	100	100	24	8	11100	5950
27888-02-010010010010	acciaio	200	100	13	100	100	33	10	14900	5300
27888-02-10200200402	acciaio inox A2	40	40	6	20	20	10	2	750	250
27888-02-10250250502	acciaio inox A2	50	50	6	25	25	10	2	900	550
27888-02-10300300302	acciaio inox A2	60	30	6	30	30	10	2	550	200
27888-02-10300300402	acciaio inox A2	60	40	6	30	30	10	2	700	400
27888-02-10300300602	acciaio inox A2	60	60	6	30	30	10	2	1100	650
27888-02-10400400302	acciaio inox A2	80	30	6	40	40	10	2	500	250
27888-02-10400400402	acciaio inox A2	80	40	6	40	40	10	2	650	450
27888-02-10400400602	acciaio inox A2	80	60	6	40	40	10	2	1200	700
27888-02-10400400802	acciaio inox A2	80	80	6	40	40	10	2	1450	1050
27888-02-10500501002	acciaio inox A2	100	100	6	50	50	10	2	2000	1300
27888-02-10300300303	acciaio inox A2	60	30	6	30	30	12	3	700	1000
27888-02-10300300403	acciaio inox A2	60	40	6	30	30	12	3	700	1000
27888-02-10300300603	acciaio inox A2	60	60	6	30	30	12	3	1000	1500
27888-02-10400400303	acciaio inox A2	80	30	6	40	40	12	3	700	600
27888-02-10400400403	acciaio inox A2	80	40	6	40	40	12	3	700	800
27888-02-10400400803	acciaio inox A2	80	80	6	40	40	12	3	1000	1500
27888-02-10500501003	acciaio inox A2	100	100	6	50	50	12	3	1000	1500
27888-02-10300300305	acciaio inox A2	60	30	6	30	30	16	5	2250	700
27888-02-10300300405	acciaio inox A2	60	40	6	30	30	16	5	3150	1050
27888-02-10300300605	acciaio inox A2	60	60	6	30	30	16	5	4350	1600
27888-02-10600600305	acciaio inox A2	120	30	6	60	60	16	5	2350	1100
27888-02-10600600405	acciaio inox A2	120	40	6	60	60	16	5	3200	1150
27888-02-10600600505	acciaio inox A2	120	50	6	60	60	16	5	4150	1800
27888-02-10600600605	acciaio inox A2	120	60	6	60	60	16	5	4400	2450
27888-02-10600600805	acciaio inox A2	120	80	6	60	60	16	5	5850	3550
27888-02-10800800805	acciaio inox A2	160	80	6	80	80	16	5	5900	3450
27888-02-10800800606	acciaio inox A2	160	60	8	80	80	20	6	5250	2300
27888-02-10800800806	acciaio inox A2	160	80	8	80	80	20	6	7900	2300
27888-02-11001000806	acciaio inox A2	200	80	8	100	100	20	6	7950	3600
27888-02-10800801008	acciaio inox A2	160	100	8	80	80	24	8	8150	4900
27888-02-11001001008	acciaio inox A2	200	100	8	100	100	24	8	9550	4900
27888-02-110010010010	acciaio inox A2	200	100	13	100	100	33	10	12800	4350

