

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Versione:

cementato.

Diametro del foro di centraggio rettificato.

Nota:

Forma A

Posizionatori per piastre d'appoggio con fori modulari.

Forma B

Posizionatori per piastra d'appoggio con cave a T.

Accessori:



Piastre 01148.

Colonna di montaggio a 4 lati 01850.


Torrette di serraggi 01854, 01855, 01856.

Squadre di fissaggio 01265, 01267.

Piastre di base 01126-10.



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	D	G	L	L1
03110-5025	A	25 g6	M6	77	34
03110-5030	A	30 h6	M6	87	44
03110-5050	A	50 g6	M6	87	44
03110-50301	B	30 h6	M8	79	36