


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.

Versione:

Acciaio Classe di resistenza 8, non trattato o zincato.

Acciaio Classe di resistenza 10, non trattato o zincato.

Acciaio classe di resistenza 12, non trattato.

Acciaio inox A2-70, non trattato.

Acciaio inox A4-70, non trattato.

Nota:


La classe di resistenza di un dado deve essere sempre pari o superiore a quella della vite. La vite della classe di resistenza 8.8, ad esempio, si accorda con un dado della classe di resistenza 8 (o superiore, ma mai inferiore).

La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.

Su richiesta:

Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale	Classe di resistenza	Superficie corpo base	D	E	H	SW
07210-025	acciaio	8	grezzo (nero)	M2,5	5,45	2	5
07210-03	acciaio	8	grezzo (nero)	M3	6,01	2,4	5,5
07210-04	acciaio	8	grezzo (nero)	M4	7,66	3,2	7
07210-05	acciaio	8	grezzo (nero)	M5	8,79	4	8
07210-06	acciaio	8	grezzo (nero)	M6	11,05	5	10
07210-08	acciaio	8	grezzo (nero)	M8	14,38	6,5	13
07210-10	acciaio	8	grezzo (nero)	M10	18,9	8	17
07210-12	acciaio	8	grezzo (nero)	M12	21,1	10	19
07210-14	acciaio	8	grezzo (nero)	M14	23,9	11	22
07210-16	acciaio	8	grezzo (nero)	M16	26,76	13	24
07210-20	acciaio	8	grezzo (nero)	M20	32,95	16	30
07210-22	acciaio	8	grezzo (nero)	M22	35	18	32
07210-24	acciaio	8	grezzo (nero)	M24	39,6	19	36
07210-27	acciaio	8	grezzo (nero)	M27	45,2	22	41
07210-30	acciaio	8	grezzo (nero)	M30	50,9	24	46
07210-33	acciaio	8	grezzo (nero)	M33	55,4	26	50
07210-36	acciaio	8	grezzo (nero)	M36	60,8	29	55
07210-2025	acciaio	8	zincato	M2,5	5,45	2	5

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale	Classe di resistenza	Superficie corpo base	D	E	H	SW
07210-203	acciaio	8	zincato	M3	6,01	2,4	5,5
07210-204	acciaio	8	zincato	M4	7,66	3,2	7
07210-205	acciaio	8	zincato	M5	8,79	4	8
07210-206	acciaio	8	zincato	M6	11,05	5	10
07210-208	acciaio	8	zincato	M8	14,38	6,5	13
07210-210	acciaio	8	zincato	M10	18,9	8	17
07210-212	acciaio	8	zincato	M12	21,1	10	19
07210-214	acciaio	8	zincato	M14	23,9	11	22
07210-216	acciaio	8	zincato	M16	26,76	13	24
07210-220	acciaio	8	zincato	M20	32,95	16	30
07210-222	acciaio	8	zincato	M22	35	18	32
07210-224	acciaio	8	zincato	M24	39,6	19	36
07210-227	acciaio	8	zincato	M27	45,2	22	41
07210-230	acciaio	8	zincato	M30	50,9	24	46
07210-233	acciaio	8	zincato	M33	55,4	26	50
07210-236	acciaio	8	zincato	M36	60,8	29	55
07210-403	acciaio	10	grezzo (nero)	M3	6,01	2,4	5,5
07210-404	acciaio	10	grezzo (nero)	M4	7,66	3,2	7
07210-405	acciaio	10	grezzo (nero)	M5	8,79	4	8
07210-406	acciaio	10	grezzo (nero)	M6	11,05	5	10
07210-408	acciaio	10	grezzo (nero)	M8	14,38	6,5	13
07210-410	acciaio	10	grezzo (nero)	M10	18,9	8	17
07210-412	acciaio	10	grezzo (nero)	M12	21,1	10	19
07210-414	acciaio	10	grezzo (nero)	M14	23,9	11	22
07210-416	acciaio	10	grezzo (nero)	M16	26,76	13	24
07210-420	acciaio	10	grezzo (nero)	M20	32,95	16	30
07210-422	acciaio	10	grezzo (nero)	M22	35	18	32
07210-424	acciaio	10	grezzo (nero)	M24	39,6	19	36
07210-427	acciaio	10	grezzo (nero)	M27	45,2	22	41
07210-430	acciaio	10	grezzo (nero)	M30	50,9	24	46
07210-433	acciaio	10	grezzo (nero)	M33	55,4	26	50
07210-436	acciaio	10	grezzo (nero)	M36	60,8	29	55
07210-304	acciaio	10	zincato	M4	7,66	3,2	7
07210-305	acciaio	10	zincato	M5	8,79	4	8
07210-306	acciaio	10	zincato	M6	11,05	5	10
07210-308	acciaio	10	zincato	M8	14,38	6,5	13
07210-310	acciaio	10	zincato	M10	18,9	8	17
07210-312	acciaio	10	zincato	M12	21,1	10	19
07210-314	acciaio	10	zincato	M14	23,9	11	22
07210-316	acciaio	10	zincato	M16	26,76	13	24
07210-320	acciaio	10	zincato	M20	32,95	16	30
07210-322	acciaio	10	zincato	M22	35	18	32
07210-324	acciaio	10	zincato	M24	39,6	19	36
07210-327	acciaio	10	zincato	M27	45,2	22	41
07210-330	acciaio	10	zincato	M30	50,9	24	46
07210-333	acciaio	10	zincato	M33	55,4	26	50
07210-336	acciaio	10	zincato	M36	60,8	29	55
07210-506	acciaio	12	grezzo (nero)	M6	11,05	5	10
07210-508	acciaio	12	grezzo (nero)	M8	14,38	6,5	13
07210-510	acciaio	12	grezzo (nero)	M10	18,9	8	17
07210-512	acciaio	12	grezzo (nero)	M12	21,1	10	19
07210-516	acciaio	12	grezzo (nero)	M16	26,76	13	24
07210-520	acciaio	12	grezzo (nero)	M20	32,95	16	30
07210-524	acciaio	12	grezzo (nero)	M24	39,6	19	36
07210-527	acciaio	12	grezzo (nero)	M27	45,2	22	41
07210-530	acciaio	12	grezzo (nero)	M30	50,9	24	46
07210-536	acciaio	12	grezzo (nero)	M36	60,8	29	55
07210-1025	acciaio inox A2	70	grezzo	M2,5	5,45	2	5
07210-103	acciaio inox A2	70	grezzo	M3	6,01	2,4	5,5
07210-104	acciaio inox A2	70	grezzo	M4	7,66	3,2	7
07210-105	acciaio inox A2	70	grezzo	M5	8,79	4	8
07210-106	acciaio inox A2	70	grezzo	M6	11,05	5	10
07210-108	acciaio inox A2	70	grezzo	M8	14,38	6,5	13
07210-110	acciaio inox A2	70	grezzo	M10	18,9	8	17
07210-112	acciaio inox A2	70	grezzo	M12	21,1	10	19

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale	Classe di resistenza	Superficie corpo base	D	E	H	SW
07210-116	acciaio inox A2	70	grezzo	M16	26,76	13	24
07210-120	acciaio inox A2	70	grezzo	M20	32,95	16	30
07210-130	acciaio inox A2	70	grezzo	M30	50,9	24	46
07210-136	acciaio inox A2	70	grezzo	M36	60,8	29	55
07210-114	acciaio inox A2	70	grezzo	M14	23,9	11	22
07210-122	acciaio inox A2	70	grezzo	M22	35	18	32
07210-124	acciaio inox A2	70	grezzo	M24	39,6	19	36
07210-127	acciaio inox A2	70	grezzo	M27	45,2	22	41
07210-133	acciaio inox A2	70	grezzo	M33	55,4	26	50
07210-5025	acciaio inox A4	70	grezzo	M2,5	5,45	2	5
07210-603	acciaio inox A4	70	grezzo	M3	6,01	2,4	5,5
07210-604	acciaio inox A4	70	grezzo	M4	7,66	3,2	7
07210-605	acciaio inox A4	70	grezzo	M5	8,79	4	8
07210-606	acciaio inox A4	70	grezzo	M6	11,05	5	10
07210-608	acciaio inox A4	70	grezzo	M8	14,38	6,5	13
07210-610	acciaio inox A4	70	grezzo	M10	18,9	8	17
07210-612	acciaio inox A4	70	grezzo	M12	21,1	10	19
07210-614	acciaio inox A4	70	grezzo	M14	23,9	11	22
07210-616	acciaio inox A4	70	grezzo	M16	26,76	13	24
07210-620	acciaio inox A4	70	grezzo	M20	32,95	16	30
07210-622	acciaio inox A4	70	grezzo	M22	35	18	32
07210-624	acciaio inox A4	70	grezzo	M24	39,6	19	36
07210-627	acciaio inox A4	70	grezzo	M27	45,2	22	41
07210-630	acciaio inox A4	70	grezzo	M30	50,9	24	46
07210-633	acciaio inox A4	70	grezzo	M33	55,4	26	50
07210-636	acciaio inox A4	70	grezzo	M36	60,8	29	55