


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.

Versione:


Acciaio inox A2-70 non trattato.

Acciaio inox A4-70, non trattato.

Su richiesta:

Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Classe di resistenza	D	E	H	SW	DIN
07210-1025	acciaio inox A2	70	M2,5	5,45	2	5	DIN 934
07210-103	acciaio inox A2	70	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
07210-104	acciaio inox A2	70	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
07210-105	acciaio inox A2	70	M5	8,79	4	8	DIN 934
07210-106	acciaio inox A2	70	M6	11,05	5	10	DIN 934
07210-108	acciaio inox A2	70	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
07210-110	acciaio inox A2	70	M10	18,9	8	17	DIN 934
07210-112	acciaio inox A2	70	M12	21,1	10	19	DIN 934
07210-116	acciaio inox A2	70	M16	26,76	13	24	DIN 934

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Classe di resistenza	D	E	H	SW	DIN
07210-120	acciaio inox A2	70	M20	32,95	16	30	DIN 934
07210-130	acciaio inox A2	70	M30	50,9	24	46	DIN 934
07210-136	acciaio inox A2	70	M36	60,8	29	55	DIN 934
07210-114	acciaio inox A2	70	M14	23,9	11	22	DIN 934
07210-122	acciaio inox A2	70	M22	35	18	32	DIN 934
07210-124	acciaio inox A2	70	M24	39,6	19	36	DIN 934
07210-127	acciaio inox A2	70	M27	45,2	22	41	DIN 934
07210-133	acciaio inox A2	70	M33	55,4	26	50	DIN 934
07210-5025	acciaio inox A4	70	M2,5	5,45	2	5	DIN 934
07210-603	acciaio inox A4	70	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
07210-604	acciaio inox A4	70	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
07210-605	acciaio inox A4	70	M5	8,79	4	8	DIN 934
07210-606	acciaio inox A4	70	M6	11,05	5	10	DIN 934
07210-608	acciaio inox A4	70	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
07210-610	acciaio inox A4	70	M10	18,9	8	17	DIN 934
07210-612	acciaio inox A4	70	M12	21,1	10	19	DIN 934
07210-614	acciaio inox A4	70	M14	23,9	11	22	DIN 934
07210-616	acciaio inox A4	70	M16	26,76	13	24	DIN 934
07210-620	acciaio inox A4	70	M20	32,95	16	30	DIN 934
07210-622	acciaio inox A4	70	M22	35	18	32	DIN 934
07210-624	acciaio inox A4	70	M24	39,6	19	36	DIN 934
07210-627	acciaio inox A4	70	M27	45,2	22	41	DIN 934
07210-630	acciaio inox A4	70	M30	50,9	24	46	DIN 934
07210-633	acciaio inox A4	70	M33	55,4	26	50	DIN 934
07210-636	acciaio inox A4	70	M36	60,8	29	55	DIN 934