


Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Acciaio da bonifica.

Versione:

forgiato, nero zincato.

Nota:

Per ridurre l'usura della vite di egolazione si consiglia di utilizzare la pasta antigrippaggio per viti.

L'altezza del tenditore può essere aumentata ulteriormente con il rialzo che invece non è presente per i tenditori da 44 kN e 60 kN.

La fornitura comprende l'attrezzo di bloccaggio, l'elemento di supporto, tasselli DIN 508 con vite in classe di resistenza 12.9.

Utilizzo:

L'altezza del braccio tenditore si aggiusta con la vite di regolazione, in questo modo il pezzo viene avvitato.

Vantaggi:

- Forza di tenuta molto alta pari a 30–49 kN.
- Altezza di montaggio bassa.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 14–28 mm e sistemi modulari M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.


Accessori:

Rialzo 04630.

Pressori acciaio inox 04631.

Pressori plastica 04631-01.

Disegni



Sintesi articoli

Attrezzo di bloccaggio

N. ordine	Versione 1	H2	A min.	A max.	B	B1	Larghezza cava	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	L2	L3	SW	Forza di bloccaggio kN	Coppia di serraggio M1 Nm	Coppia di serraggio M2 Nm
04629-112135	versione lunga	6-68	13	110	54	18	14	M12	13	M16	M8	36	85	135	13	25	115	8	30	100	70
04629-116135	versione lunga	6-68	16	114	54	18	18	M16	17	M16	M8	36	85	135	16	28	115	8	30	100	150
04629-116155	versione lunga	5-80	16	134	60	20	18	M16	17	M20	M8	42	105	155	16	32	131	10	43	220	150
04629-120175	versione lunga	7-88	19	165	75	25	22	M20	21	M24	M10	52	125	175	19	36	146,5	12	49	220	200
04629-210065	versione corta	5-38	15	50	45	13	12	M10	-	M12	M6	30	58	65	11	-	47,5	6	22	50	35
04629-212065	versione corta	5-38	15	50	45	13	14	M12	-	M12	M6	30	58	65	11	-	47,5	6	22	50	40
04629-212095	versione corta	6-50	12	82	54	18	14	M12	13	M16	M8	36	78	95	12	20	76	8	32	120	70
04629-216110	versione corta	6-50	15	95	60	20	18	M16	17	M20	M8	42	92	110	15	26	87	10	40	150	150
04629-118176	versione lunga	7-88	36	165	75	25	20	M18	21	M24	M10	52	125	176	20	36	146,5	12	44	180	160
04629-124203	versione lunga	8-102	63	180	90	30	28	M24	24,5	M24	M10	57	143	203	23	45	164,5	12	60	300	280