

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

## Materiale:

Acciaio inox 1.4301.

## Versione:

Superficie non trattata.


## Nota:

\*A in mm per lunghezza alloggiamento H=26,1 mm.

## Accessori:

Serratura girevole zinco, per serratura antifiamma DIN 14925 05578-10.

## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Versione 2	A con H=26,1	B	B1	L	Adatto per serratura girevole norelem
05578-12-145X521	senza battuta	a gomito in giù	52,1	19,5	8,1	45	-
05578-12-145X501	senza battuta	a gomito in giù	50,1	19,5	8,1	45	-
05578-12-145X481	senza battuta	a gomito in giù	48,1	19,5	8,1	45	-
05578-12-145X461	senza battuta	a gomito in giù	46,1	19,5	8,1	45	-
05578-12-145X441	senza battuta	a gomito in giù	44,1	19,5	8,1	45	-
05578-12-145X421	senza battuta	a gomito in giù	42,1	19,5	8,1	45	-
05578-12-145X401	senza battuta	a gomito in giù	40,1	19,5	8,1	45	-
05578-12-145X381	senza battuta	a gomito in giù	38,1	19,5	8,1	45	-
05578-12-145X361	senza battuta	a gomito in giù	36,1	19,5	8,1	45	-
05578-12-145X341	senza battuta	a gomito in giù	34,1	19,5	8,1	45	-
05578-12-145X321	senza battuta	a gomito in giù	32,1	19,5	8,1	45	-
05578-12-145X301	senza battuta	a gomito in giù	30,1	19,5	8,1	45	-
05578-12-145X281	senza battuta	a gomito in giù	28,1	19,5	8,1	45	-
05578-12-145X261	senza battuta	dritto	26,1	19,5	8,1	45	-
05578-12-145X241	senza battuta	a gomito verso l'alto	24,1	19,5	8,1	45	-
05578-12-145X221	senza battuta	a gomito verso l'alto	22,1	19,5	8,1	45	-

## Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Versione 2	A con H=26,1	B	B1	L	Adatto per serratura girevole norelem
05578-12-145X201	senza battuta	a gomito verso l'alto	20,1	19,5	8,1	45	-
05578-12-145X181	senza battuta	a gomito verso l'alto	18,1	19,5	8,1	45	-
05578-12-145X161	senza battuta	a gomito verso l'alto	16,1	19,5	8,1	45	-
05578-12-145X141	senza battuta	a gomito verso l'alto	14,1	19,5	8,1	45	-
05578-12-145X121	senza battuta	a gomito verso l'alto	12,1	19,5	8,1	45	-