

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Alloggiamento in acciaio inox 1.4305.
Azionamento e dado di fissaggio acciaio inox 1.4404.

Versione:

Superficie non trattata.

Nota:

La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.

Accessori:

Chiave a tubo 05586.
linguetta per serratura girevole acciaio inox 05566-07.


Nota disegno:

Azionamento:

- a) tubo quadro 7 mm
- b) tubo quadro 8 mm
- c) doppia aletta 3 mm
- d) doppia aletta 5 mm
- e) spina
- f) chiave triangolare 7 mm

- 1) O-ring
- 2) guarnizione piatta

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Azionamento	D	H	S max.
05566-04-1730	quadro 7 mm	28	30	20
05566-04-1860	quadro 8 mm	28	60	50
05566-04-4330	doppio incavo 3 mm	28	30	20
05566-04-4336	doppio incavo 3 mm	28	36	26
05566-04-4340	doppio incavo 3 mm	28	40	30
05566-04-4350	doppio incavo 3 mm	28	50	40
05566-04-4360	doppio incavo 3 mm	28	60	50
05566-04-4530	doppio incavo 5 mm	28	30	20
05566-04-4536	doppio incavo 5 mm	28	36	26
05566-04-4540	doppio incavo 5 mm	28	40	30
05566-04-4550	doppio incavo 5 mm	28	50	40
05566-04-1736	quadro 7 mm	28	36	26
05566-04-4560	doppio incavo 5 mm	28	60	50
05566-04-0030	leva	28	30	20
05566-04-0036	leva	28	36	26
05566-04-0040	leva	28	40	30
05566-04-0050	leva	28	50	40
05566-04-0060	leva	28	60	50
05566-04-1740	quadro 7 mm	28	40	30
05566-04-1750	quadro 7 mm	28	50	40
05566-04-1760	quadro 7 mm	28	60	50
05566-04-1830	quadro 8 mm	28	30	20
05566-04-1836	quadro 8 mm	28	36	26
05566-04-1840	quadro 8 mm	28	40	30
05566-04-1850	quadro 8 mm	28	50	40
05566-04-8730	Chiave triangolare 7mm	28	30	20
05566-04-8736	Chiave triangolare 7mm	28	36	26

Sintesi articoli

N. ordine	Azionamento	D	H	S max.
05566-04-8740	Chiave triangolare 7mm	28	40	30
05566-04-8750	Chiave triangolare 7mm	28	50	40
05566-04-8760	Chiave triangolare 7mm	28	60	50