Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Dado zinco.

Versione:
Alloggiamento e azionamento cromati.
Dado non trattato.

Nota:
Serratura girevole con cilindro inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-assemblata.
Il dado è dotato di graffe di bloccaggio.
Con copertura cilindro in acciaio inox e protezione antipolvere.

Queste serrature girevoli chiudibili vengono fornite con 2 chiavi ciascuna. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La serratura è a chiusura universale, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.

Accessori:
Linguette in acciaio, con battuta 05564-15.
Chiave per serratura girevole 05586.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	D	H	H2	S max.	SW	Azionamento
05564-10-18281	28	18	6,3	8	27	chiavi universali
05564-10-18321	32	18	6,3	8	27	chiavi universali