

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Versione:

Superficie zincata.

Nota:


*A in mm per lunghezza alloggiamento H=18, H=30 mm e H=50 mm.

Accessori:

Serratura girevole in zinco, con chiave 05564-10.

Serratura girevole in zinco, con chiave, versione lunga 05564-14.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Versione 2	A per lunghezza alloggiamento H=18	A per lunghezza alloggiamento H=30	A per lunghezza alloggiamento H=50	B	B1	L	Adatto per serratura girevole norelem
05564-15-13506	con battuta	a gomito verso l'alto	6	18	38	198	135		-
05564-15-13508	con battuta	a gomito verso l'alto	8	20	40	198	135		-
05564-15-13510	con battuta	a gomito verso l'alto	10	22	42	198	135		-
05564-15-13513	con battuta	a gomito verso l'alto	13	25	45	198	135		-
05564-15-13514	con battuta	a gomito verso l'alto	14	26	46	198	135		-
05564-15-13516	con battuta	a gomito verso l'alto	16	28	48	198	135		-
05564-15-13518	con battuta	dritto	18	30	50	198	135		-
05564-15-13520	con battuta	a gomito in giù	20	32	52	198	135		-
05564-15-13522	con battuta	a gomito in giù	22	34	54	198	135		-
05564-15-13524	con battuta	a gomito in giù	24	36	56	198	135		-
05564-15-13526	con battuta	a gomito in giù	26	38	58	198	135		-
05564-15-13528	con battuta	a gomito in giù	28	40	60	198	135		-
05564-15-14504	con battuta	a gomito verso l'alto	4	16	36	198	145		-
05564-15-14506	con battuta	a gomito verso l'alto	6	18	38	198	145		-
05564-15-14508	con battuta	a gomito verso l'alto	8	20	40	198	145		-
05564-15-14510	con battuta	a gomito verso l'alto	10	22	42	198	145		-
05564-15-14513	con battuta	a gomito verso l'alto	13	25	45	198	145		-
05564-15-14514	con battuta	a gomito verso l'alto	14	26	46	198	145		-
05564-15-14516	con battuta	a gomito verso l'alto	16	28	48	198	145		-
05564-15-14518	con battuta	dritto	18	30	50	198	145		-
05564-15-14520	con battuta	a gomito in giù	20	32	52	198	145		-
05564-15-14522	con battuta	a gomito in giù	22	34	54	198	145		-
05564-15-14524	con battuta	a gomito in giù	24	36	56	198	145		-
05564-15-14526	con battuta	a gomito in giù	26	38	58	198	145		-
05564-15-14528	con battuta	a gomito in giù	28	40	60	198	145		-
05564-15-14530	con battuta	a gomito in giù	30	42	62	198	145		-
05564-15-14532	con battuta	a gomito in giù	32	44	64	198	145		-
05564-15-14534	con battuta	a gomito in giù	34	46	66	198	145		-
05564-15-14536	con battuta	a gomito in giù	36	48	68	198	145		-
05564-15-14538	con battuta	a gomito in giù	38	50	70	198	145		-
05564-15-14540	con battuta	a gomito in giù	40	52	72	198	145		-
05564-15-14542	con battuta	a gomito in giù	42	54	74	198	145		-

