

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Pomelli in resina termoindurente PF 31.


Barra acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:

Duroplast nero, finitura lucida

Acciaio brunito, passivato blu o acciaio inox non trattato.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Superficie corpo base	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2
06360-208X35	acciaio	brunito	A	8	M6	20	35	9	18
06360-208X50	acciaio	brunito	A	8	M6	20	50	9	18
06360-208X65	acciaio	brunito	A	8	M6	20	65	9	18
06360-210X50	acciaio	brunito	A	10	M8	25	50	13	23
06360-210X65	acciaio	brunito	A	10	M8	25	65	13	23
06360-210X80	acciaio	brunito	A	10	M8	25	80	13	23
06360-210X100	acciaio	brunito	A	10	M8	25	100	13	23
06360-212X65	acciaio	brunito	A	12	M10	32	65	15	29
06360-212X80	acciaio	brunito	A	12	M10	32	80	15	29
06360-212X100	acciaio	brunito	A	12	M10	32	100	15	29
06360-212X125	acciaio	brunito	A	12	M10	32	125	15	29
06360-214X80	acciaio	brunito	A	14	M12	36	80	16	33
06360-214X100	acciaio	brunito	A	14	M12	36	100	16	33
06360-214X125	acciaio	brunito	A	14	M12	36	125	16	33
06360-214X160	acciaio	brunito	A	14	M12	36	160	16	33
06360-2208X35	acciaio	passivate blu	A	8	M6	20	35	9	18
06360-2208X50	acciaio	passivate blu	A	8	M6	20	50	9	18
06360-2208X65	acciaio	passivate blu	A	8	M6	20	65	9	18
06360-2210X50	acciaio	passivate blu	A	10	M8	25	50	13	23
06360-2210X65	acciaio	passivate blu	A	10	M8	25	65	13	23
06360-2210X80	acciaio	passivate blu	A	10	M8	25	80	13	23
06360-2210X100	acciaio	passivate blu	A	10	M8	25	100	13	23
06360-2212X65	acciaio	passivate blu	A	12	M10	32	65	15	29
06360-2212X80	acciaio	passivate blu	A	12	M10	32	80	15	29
06360-2212X100	acciaio	passivate blu	A	12	M10	32	100	15	29
06360-2212X125	acciaio	passivate blu	A	12	M10	32	125	15	29
06360-2214X80	acciaio	passivate blu	A	14	M12	36	80	16	33
06360-2214X100	acciaio	passivate blu	A	14	M12	36	100	16	33
06360-2214X125	acciaio	passivate blu	A	14	M12	36	125	16	33
06360-2214X160	acciaio	passivate blu	A	14	M12	36	160	16	33
06360-1208X35	acciaio inox	grezzo	A	8	M6	20	35	9	18
06360-1208X50	acciaio inox	grezzo	A	8	M6	20	50	9	18
06360-1208X65	acciaio inox	grezzo	A	8	M6	20	65	9	18
06360-1210X50	acciaio inox	grezzo	A	10	M8	25	50	13	23
06360-1210X65	acciaio inox	grezzo	A	10	M8	25	65	13	23
06360-1210X80	acciaio inox	grezzo	A	10	M8	25	80	13	23
06360-1210X100	acciaio inox	grezzo	A	10	M8	25	100	13	23
06360-1212X65	acciaio inox	grezzo	A	12	M10	32	65	15	29

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Superficie corpo base	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2
06360-1212X80	acciaio inox	grezzo	A	12	M10	32	80	15	29
06360-1212X100	acciaio inox	grezzo	A	12	M10	32	100	15	29
06360-1212X125	acciaio inox	grezzo	A	12	M10	32	125	15	29
06360-1214X80	acciaio inox	grezzo	A	14	M12	36	80	16	33
06360-1214X100	acciaio inox	grezzo	A	14	M12	36	100	16	33
06360-1214X125	acciaio inox	grezzo	A	14	M12	36	125	16	33
06360-1214X160	acciaio inox	grezzo	A	14	M12	36	160	16	33