

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Pomelli in resina termoindurente PF 31.

Barra acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:

Duroplast nero, finitura lucida

Acciaio brunito, passivato blu o acciaio inox non trattato.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Superficie corpo base	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2
06360-708X35	acciaio	brunito	B	8	M6	23	35	9	60
06360-708X50	acciaio	brunito	B	8	M6	23	50	9	60
06360-708X65	acciaio	brunito	B	8	M6	23	65	9	60
06360-710X50	acciaio	brunito	B	10	M8	26	50	13	70
06360-710X65	acciaio	brunito	B	10	M8	26	65	13	70
06360-710X80	acciaio	brunito	B	10	M8	26	80	13	70
06360-710X100	acciaio	brunito	B	10	M8	26	100	13	70
06360-712X65	acciaio	brunito	B	12	M10	35	65	15	85
06360-712X80	acciaio	brunito	B	12	M10	35	80	15	85
06360-712X100	acciaio	brunito	B	12	M10	35	100	15	85
06360-712X125	acciaio	brunito	B	12	M10	35	125	15	85
06360-714X80	acciaio	brunito	B	14	M12	35	80	16	85
06360-714X100	acciaio	brunito	B	14	M12	35	100	16	85
06360-714X125	acciaio	brunito	B	14	M12	35	125	16	85
06360-714X160	acciaio	brunito	B	14	M12	35	160	16	85
06360-2708X35	acciaio	passivate blu	B	8	M6	23	35	9	60
06360-2708X50	acciaio	passivate blu	B	8	M6	23	50	9	60
06360-2708X65	acciaio	passivate blu	B	8	M6	23	65	9	60
06360-2710X50	acciaio	passivate blu	B	10	M8	26	50	13	70
06360-2710X65	acciaio	passivate blu	B	10	M8	26	65	13	70
06360-2710X80	acciaio	passivate blu	B	10	M8	26	80	13	70
06360-2710X100	acciaio	passivate blu	B	10	M8	26	100	13	70
06360-2712X65	acciaio	passivate blu	B	12	M10	35	65	15	85
06360-2712X80	acciaio	passivate blu	B	12	M10	35	80	15	85
06360-2712X100	acciaio	passivate blu	B	12	M10	35	100	15	85
06360-2712X125	acciaio	passivate blu	B	12	M10	35	125	15	85
06360-2714X80	acciaio	passivate blu	B	14	M12	35	80	16	85
06360-2714X100	acciaio	passivate blu	B	14	M12	35	100	16	85
06360-2714X125	acciaio	passivate blu	B	14	M12	35	125	16	85
06360-2714X160	acciaio	passivate blu	B	14	M12	35	160	16	85
06360-1708X35	acciaio inox	grezzo	B	8	M6	23	35	9	60
06360-1708X50	acciaio inox	grezzo	B	8	M6	23	50	9	60
06360-1708X65	acciaio inox	grezzo	B	8	M6	23	65	9	60
06360-1710X50	acciaio inox	grezzo	B	10	M8	26	50	13	70
06360-1710X65	acciaio inox	grezzo	B	10	M8	26	65	13	70
06360-1710X80	acciaio inox	grezzo	B	10	M8	26	80	13	70
06360-1710X100	acciaio inox	grezzo	B	10	M8	26	100	13	70
06360-1712X65	acciaio inox	grezzo	B	12	M10	35	65	15	85
06360-1712X80	acciaio inox	grezzo	B	12	M10	35	80	15	85

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Superficie corpo base	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2
06360-1712X100	acciaio inox	grezzo	B	12	M10	35	100	15	85
06360-1712X125	acciaio inox	grezzo	B	12	M10	35	125	15	85
06360-1714X80	acciaio inox	grezzo	B	14	M12	35	80	16	85
06360-1714X100	acciaio inox	grezzo	B	14	M12	35	100	16	85
06360-1714X125	acciaio inox	grezzo	B	14	M12	35	125	16	85
06360-1714X160	acciaio inox	grezzo	B	14	M12	35	160	16	85