

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

## Materiale:

Pomelli in resina termoindurente PF 31.


Barra acciaio o acciaio inox 1.4305.

## Versione:

Duroplast nero, finitura lucida

Acciaio brunito, passivato blu o acciaio inox non trattato.

## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Superficie corpo base	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2
06360-408X35	acciaio	brunito	C	8	M6	20	35	9	31
06360-408X50	acciaio	brunito	C	8	M6	20	50	9	31
06360-408X65	acciaio	brunito	C	8	M6	20	65	9	31
06360-410X50	acciaio	brunito	C	10	M8	25	50	13	38
06360-410X65	acciaio	brunito	C	10	M8	25	65	13	38
06360-410X80	acciaio	brunito	C	10	M8	25	80	13	38
06360-410X100	acciaio	brunito	C	10	M8	25	100	13	38
06360-412X65	acciaio	brunito	C	12	M10	30	65	15	46
06360-412X80	acciaio	brunito	C	12	M10	30	80	15	46
06360-412X100	acciaio	brunito	C	12	M10	30	100	15	46
06360-412X125	acciaio	brunito	C	12	M10	30	125	15	46
06360-414X80	acciaio	brunito	C	14	M12	35	80	16	53
06360-414X100	acciaio	brunito	C	14	M12	35	100	16	53
06360-414X125	acciaio	brunito	C	14	M12	35	125	16	53
06360-414X160	acciaio	brunito	C	14	M12	35	160	16	53
06360-2408X35	acciaio	passivate blu	C	8	M6	20	35	9	31
06360-2408X50	acciaio	passivate blu	C	8	M6	20	50	9	31
06360-2408X65	acciaio	passivate blu	C	8	M6	20	65	9	31
06360-2410X50	acciaio	passivate blu	C	10	M8	25	50	13	38
06360-2410X65	acciaio	passivate blu	C	10	M8	25	65	13	38
06360-2410X80	acciaio	passivate blu	C	10	M8	25	80	13	38
06360-2410X100	acciaio	passivate blu	C	10	M8	25	100	13	38
06360-2412X65	acciaio	passivate blu	C	12	M10	30	65	15	46
06360-2412X80	acciaio	passivate blu	C	12	M10	30	80	15	46
06360-2412X100	acciaio	passivate blu	C	12	M10	30	100	15	46
06360-2412X125	acciaio	passivate blu	C	12	M10	30	125	15	46
06360-2414X80	acciaio	passivate blu	C	14	M12	35	80	16	53
06360-2414X100	acciaio	passivate blu	C	14	M12	35	100	16	53
06360-2414X125	acciaio	passivate blu	C	14	M12	35	125	16	53
06360-2414X160	acciaio	passivate blu	C	14	M12	35	160	16	53
06360-1408X35	acciaio inox	grezzo	C	8	M6	20	35	9	31
06360-1408X50	acciaio inox	grezzo	C	8	M6	20	50	9	31
06360-1408X65	acciaio inox	grezzo	C	8	M6	20	65	9	31
06360-1410X50	acciaio inox	grezzo	C	10	M8	25	50	13	38
06360-1410X65	acciaio inox	grezzo	C	10	M8	25	65	13	38
06360-1410X80	acciaio inox	grezzo	C	10	M8	25	80	13	38
06360-1410X100	acciaio inox	grezzo	C	10	M8	25	100	13	38
06360-1412X65	acciaio inox	grezzo	C	12	M10	30	65	15	46
06360-1412X80	acciaio inox	grezzo	C	12	M10	30	80	15	46

## Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Superficie corpo base	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2
06360-1412X100	acciaio inox	grezzo	C	12	M10	30	100	15	46
06360-1412X125	acciaio inox	grezzo	C	12	M10	30	125	15	46
06360-1414X80	acciaio inox	grezzo	C	14	M12	35	80	16	53
06360-1414X100	acciaio inox	grezzo	C	14	M12	35	100	16	53
06360-1414X125	acciaio inox	grezzo	C	14	M12	35	125	16	53
06360-1414X160	acciaio inox	grezzo	C	14	M12	35	160	16	53