

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione


Materiale:

Pomelli in resina termoindurente PF 31.
Barra acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:

Duroplast nero, finitura lucida
Acciaio brunito, passivato blu o acciaio inox non trattato.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Versione	Superficie corpo base	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2
06360-608X35	acciaio	brunito	E	8	M6	17	35	9	45
06360-608X50	acciaio	brunito	E	8	M6	17	50	9	45
06360-608X65	acciaio	brunito	E	8	M6	17	65	9	45
06360-610X50	acciaio	brunito	E	10	M8	23	50	13	61
06360-610X65	acciaio	brunito	E	10	M8	23	65	13	61
06360-610X80	acciaio	brunito	E	10	M8	23	80	13	61
06360-610X100	acciaio	brunito	E	10	M8	23	100	13	61
06360-612X65	acciaio	brunito	E	12	M10	29	65	15	71
06360-612X80	acciaio	brunito	E	12	M10	29	80	15	71
06360-612X100	acciaio	brunito	E	12	M10	29	100	15	71
06360-612X125	acciaio	brunito	E	12	M10	29	125	15	71
06360-614X80	acciaio	brunito	E	14	M12	29	80	16	71
06360-614X100	acciaio	brunito	E	14	M12	29	100	16	71
06360-614X125	acciaio	brunito	E	14	M12	29	125	16	71
06360-614X160	acciaio	brunito	E	14	M12	29	160	16	71
06360-2608X35	acciaio	passivate blu	E	8	M6	17	35	9	45
06360-2608X50	acciaio	passivate blu	E	8	M6	17	50	9	45
06360-2608X65	acciaio	passivate blu	E	8	M6	17	65	9	45
06360-2610X50	acciaio	passivate blu	E	10	M8	23	50	13	61
06360-2610X65	acciaio	passivate blu	E	10	M8	23	65	13	61
06360-2610X80	acciaio	passivate blu	E	10	M8	23	80	13	61
06360-2610X100	acciaio	passivate blu	E	10	M8	23	100	13	61
06360-2612X65	acciaio	passivate blu	E	12	M10	29	65	15	71
06360-2612X80	acciaio	passivate blu	E	12	M10	29	80	15	71
06360-2612X100	acciaio	passivate blu	E	12	M10	29	100	15	71
06360-2612X125	acciaio	passivate blu	E	12	M10	29	125	15	71
06360-2614X80	acciaio	passivate blu	E	14	M12	29	80	16	71
06360-2614X100	acciaio	passivate blu	E	14	M12	29	100	16	71
06360-2614X125	acciaio	passivate blu	E	14	M12	29	125	16	71
06360-2614X160	acciaio	passivate blu	E	14	M12	29	160	16	71
06360-1608X35	acciaio inox	grezzo	E	8	M6	17	35	9	45
06360-1608X50	acciaio inox	grezzo	E	8	M6	17	50	9	45
06360-1608X65	acciaio inox	grezzo	E	8	M6	17	65	9	45
06360-1610X50	acciaio inox	grezzo	E	10	M8	23	50	13	61
06360-1610X65	acciaio inox	grezzo	E	10	M8	23	65	13	61
06360-1610X80	acciaio inox	grezzo	E	10	M8	23	80	13	61
06360-1610X100	acciaio inox	grezzo	E	10	M8	23	100	13	61
06360-1612X65	acciaio inox	grezzo	E	12	M10	29	65	15	71
06360-1612X80	acciaio inox	grezzo	E	12	M10	29	80	15	71
06360-1612X100	acciaio inox	grezzo	E	12	M10	29	100	15	71

Sintesi articoli

N. ordine	Versione	Superficie corpo base	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2
06360-1612X125	acciaio inox	grezzo	E	12	M10	29	125	15	71
06360-1614X80	acciaio inox	grezzo	E	14	M12	29	80	16	71
06360-1614X100	acciaio inox	grezzo	E	14	M12	29	100	16	71
06360-1614X125	acciaio inox	grezzo	E	14	M12	29	125	16	71
06360-1614X160	acciaio inox	grezzo	E	14	M12	29	160	16	71