



Curve di potenza




Pinza di traino 04400-3240...



Quota di regolazione per limite di coppia (mm)


Con una forza di bloccaggio di 900 N, la quota di regolazione per il limite di coppia è di 5 mm, la forza manuale dell'impugnatura è di 120 N.

Pinza di traino 04400-4050...




Quota di regolazione per limite di coppia (mm)

Staffa girevole 04366-...3232



Quota di regolazione per limite di coppia (mm)

Staffa girevole 04366-...4540



Quota di regolazione per limite di coppia (mm)

Osservazione:
le curve di potenza illustrate sopra valgono per tenditori sgrassati