

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.

Nota:

Il cuscinetto a rulli incrociati compatto è disponibile in due larghezze: 5 mm e 8 mm. Si distingue per la sua struttura stabile e compatta ed è ideale per applicazioni con spazio limitato e per costruzioni leggere.

Per quanto riguarda il gioco radiale, sono disponibili due varianti: cuscinetti con gioco normale C1 (n. d'ordine: 23831-0XXXXX) e cuscinetti precaricati S1 (n. d'ordine: 23831-1XXXXX).

I cuscinetti a rulli incrociati hanno la classe di tolleranza P0. La classe di tolleranza indica la deviazione radiale e assiale dell'anello interno ed esterno.

I cuscinetti a rulli incrociati sono dotati di una guarnizione su entrambi i lati.

Altri giochi del cuscinetto e classi di tolleranza sono disponibili su richiesta.


Dati tecnici:

Vedi sezione Download, Nota tecnica.

Nota disegno:

- 1) Ruote
- 2) Distanziale
- 3) Anello interno
- 4) Anello esterno
- 5) Guarnizione

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 2	D	D1	H	R	D2	D3	Capacità di carico dinamico kN	Capacità di carico statico kN
23831-05-002005	Gioco normale	20	31	5	0,5	27	22,5	1,4	1,29
23831-05-003005	Gioco normale	30	41	5	0,5	37	32,5	1,77	1,97
23831-05-004005	Gioco normale	40	51	5	0,5	47	42,5	2	2,52
23831-05-005005	Gioco normale	50	61	5	0,5	57	52,5	2,28	3,2
23831-05-005008	Gioco normale	50	66	8	0,5	62	52,5	5,1	7,19
23831-05-006005	Gioco normale	60	71	5	0,5	67	62,5	2,63	4,09
23831-05-006008	Gioco normale	60	76	8	0,5	72	62,5	5,68	8,68
23831-05-007005	Gioco normale	70	81	5	0,5	77	72,5	2,81	4,68
23831-05-007008	Gioco normale	70	86	8	0,5	82	72,5	5,98	9,8
23831-05-008005	Gioco normale	80	91	5	0,5	87	82,5	3,05	5,43
23831-05-008008	Gioco normale	80	96	8	0,5	92	82,5	6,37	11,3
23831-05-009005	Gioco normale	90	101	5	0,5	97	92,5	3,19	6,03
23831-05-009008	Gioco normale	90	106	8	0,5	102	92,5	6,67	12,4
23831-05-102005	Precaricato	20	31	5	0,5	27	22,5	1,4	1,29
23831-05-103005	Precaricato	30	41	5	0,5	37	32,5	1,77	1,97
23831-05-104005	Precaricato	40	51	5	0,5	47	42,5	2	2,52
23831-05-105005	Precaricato	50	61	5	0,5	57	52,5	2,28	3,2
23831-05-105008	Precaricato	50	66	8	0,5	62	52,5	5,1	7,19
23831-05-106005	Precaricato	60	71	5	0,5	67	62,5	2,63	4,09
23831-05-106008	Precaricato	60	76	8	0,5	72	62,5	5,68	8,68
23831-05-107005	Precaricato	70	81	5	0,5	77	72,5	2,81	4,68
23831-05-107008	Precaricato	70	86	8	0,5	82	72,5	5,98	9,8
23831-05-108005	Precaricato	80	91	5	0,5	87	82,5	3,05	5,43
23831-05-108008	Precaricato	80	96	8	0,5	92	82,5	6,37	11,3
23831-05-109005	Precaricato	90	101	5	0,5	97	92,5	3,19	6,03
23831-05-109008	Precaricato	90	106	8	0,5	102	92,5	6,67	12,4