



# Nota tecnica maniglia a staffa con funzione di commutazione elettrica



Tipo	06980	
<b>Pulsante, LED</b> (1 Normalmente aperto + 1 normalmente chiuso)		
<b>Pulsante</b>	24 V AC/DC max. 1 A	
<b>LED Tensione d'esercizio</b>	24 V DC	
<b>Tipo di collegamento</b>	8 poli / M12x1	
<b>Occupazione connettori</b> (Vista lato connettore)		1) bianco (WH) 2) marrone (BN) 3) verde (GN) 4) giallo (YE) 5) grigio (GY) 6) rosa (PK) 7) blu (BU) 8) rosso (RD)
<b>Apertura per il montaggio</b>	