

Nota tecnica maniglia tubolare con funzione di commutazione elettrica



Tipo	06980-10-180	06980-10-1180
Arresto di emergenza (2 normalmente chiuso)	senza	
Pulsante (1 invertitore)		
LED rosso/verde		
Arresto di emergenza	-	1-42 V CA/CC max. 100 mA
Pulsante	24 V CA/CC max. 1,5 mA	
LED Tensione d'esercizio	24 V DC	
Tipo di collegamento	8 poli / M12x1	12 poli / M12x1
Occupazione connettori (Vista lato connettore)		
	1) bianco (WH) 2) marrone (BN) 3) verde (GN) 4) giallo (YE) 5) grigio (GY) 6) rosa (PK) 7) blu (BU) 8) rosso (RD)	1) marrone (BN) 2) blu (BU) 3) bianco (WH) 4) verde (GN) 5) rosa (PK) 6) giallo (YE) 7) nero (BK) 8) grigio (GY) 9) rosso (RD) 10) violetto (VT) 11) grigio-rosa (GY/PK) 12) rosso-blu (RD/BU)