

# Nota tecnica maniglia tubolare con funzione di commutazione elettrica



| Tipo                                              | 06980-11-180                                                                                                                           | 06980-11-1180                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arresto di emergenza<br>(2 normalmente chiuso)    | senza                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pulsante 1<br>(1 invertitore)                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pulsante 2<br>(1 invertitore)                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |
| LED rosso/verde                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Arresto di emergenza                              | -                                                                                                                                      | 1-42 V CA/CC<br>max. 100 mA                                                                                                                                                                                                     |
| Pulsante                                          | 24 V CA/CC<br>max. 1,5 mA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
| LED Tensione d'esercizio                          | 24 V DC                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo di collegamento                              | 8 poli / M12x1                                                                                                                         | 12 poli / M12x1                                                                                                                                                                                                                 |
| Occupazione connettori<br>(Vista lato connettore) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   | 1) bianco (WH)<br>2) marrone (BN)<br>3) verde (GN)<br>4) giallo (YE)<br>5) grigio (GY)<br>6) rosa (PK)<br>7) blu (BU)<br>8) rosso (RD) | 1) marrone (BN)<br>2) blu (BU)<br>3) bianco (WH)<br>4) verde (GN)<br>5) rosa (PK)<br>6) giallo (YE)<br>7) nero (BK)<br>8) grigio (GY)<br>9) rosso (RD)<br>10) violetto (VT)<br>11) grigio-rosa (GY/PK)<br>12) rosso-blu (RD/BU) |