

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Versione:

zincate o fosfatate nere.

Nota:

I piedini di regolazione sono composti da un mandrino filettato e un supporto piano.
Il supporto piano adatto deve essere selezionato in base al diametro interno D1.

Su richiesta:


Vite cava con apertura chiave ridotta.

Accessori:

Supporto piano 27793-04.

Dado 07210-02.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Superficie corpo base	D	D1	H	H1	L	SW	Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
27793-10-112413X085	zincato	M24x2	13	105	15	85	24	60
27793-10-113622X095	zincato	M36x2	22	120	15	95	41	90
27793-10-113622X170	zincato	M36x2	22	195	15	170	41	90
27793-10-122413X085	fosfatizzato	M24x2	13	105	15	85	24	60
27793-10-123622X095	fosfatizzato	M36x2	22	120	15	95	41	90
27793-10-123622X170	fosfatizzato	M36x2	22	195	15	170	41	90