

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Alloggiamento, azionamento, dado e chiavi in zinco pressofuso.
Guarnizione piatta in gomma.

Versione:

Alloggiamento e azionamento cromati o verniciati a polvere colore nero.
Chiavi cromate.

Nota:

Serratura girevole di sicurezza con linguetta a molla. Inserita a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.

Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Ordinare la chiave separatamente. La serratura può essere aperta e chiusa solo con una chiave specifica. La chiave può essere estratta solo in posizione di chiusura. In caso di serratura aperta la chiave funge da leva.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.


Accessori:

linguetta per serratura girevole acciaio 05569.

Nota disegno:

- 1) La chiave può essere estratta in condizioni di chiusura
- 2) La chiave non può essere estratta in condizioni di apertura

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Superficie corpo base	Azionamento	H	SW	N. d'ordine Chiave
05578-01-181	cromato	Chiave	18,5	27	05578-01-9
05578-01-182	verniciato a polvere	Chiave	18,5	27	05578-01-9

N. ordine	Denominazione
05578-01-9	Chiave A Tubo